

FICHE PRODUIT

Réfractomètre automatique, modèle FA-6100A

Référence : SOC-FA6100A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Nouvel écran LCD couleur

Facile à utiliser, adapté pour la mesure

Plage de mesure plus large de min

Diamètre pupillaire adapté aux personnes partout dans le monde.

Caractéristiques techniques :

- Plage de mesure: Sphère -20 ~ + 20D (VD = 12) 0,125 étapes
- Cylindre -8 ~ + 8D 0,12 D / 0,25 D étapes
- Axe 0 ~ 180 °, 1 ° étapes
- Distance pupillaire: 45 ~ 85 mm, pas de 1 mm
- Distance des vertex: 0mm, 12mm, 13.75mm
- Taille min. de la pupille: Diamètre 2,0 mm
- Tableau: brouillard automatique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Affichage: 7 "LCD couleur
- Imprimante : Imprimante thermique
- Alimentation : 100 120v / 200 240v, 50 / 60Hz
- Dimensions : 484(L)× 282(W)× 440(H)mm³
- Poids : ~20kg(44 lb)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refratometre-keratometre/10049-refractometre-automatique-modele-fa-6100a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com