

FICHE PRODUIT

Réfractomètre automatique modèle RM-9000

Référence : SOC-RM-9000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Adopte le processus ARM et la dernière technique de traitement d'image, ce qui permet une mesure plus rapide.

Système optique approuvé avec tableau de brouillard automatique, ce qui rend la mesure plus précise.

Le diamètre de la pupille peut mesurer 2.0mm

Ecran LCD couleur 5.7"

Mesure automatique de la distance pupillaire.

Nouveau design compact pour une meilleure interaction avec le patient.

Supporte la connexion de données aux machines externes, tels que le testeur de vision informatisé et le projecteur automatique.

Spécifications techniques :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

- Affichage : 5.7" LCD couleur
- Imprimante : Imprimante thermique intégrée
- Alimentation : 220V, 50Hz ou 110V, 60Hz
- Dimensions : 288(Larg.) × 500(D) × 480(H) mm³
- Poids : 14kg (44 lb)
- Sortie : RS-232
- Economie d'énergie : 5/10 min (au choix)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/10066-refractometre-automatique-modele-rm-9000.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com