

FICHE PRODUIT



Lampe Scialytique à double coupoles, Modèle Hal 700D

Référence : SOC-HAL700D

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lampe Scialytique à double coupoles, Modèle Hal 700D

SOCIMED fournit des éclairages opératoires à technologie d'halogène. Le rendu des couleurs de la **lampe halogène** est similaire à la lumière naturelle.

Après le développement et l'amélioration depuis des décennies, la **technologie d'halogène** est éprouvée pour continuer à contribuer aux domaines **chirurgicaux**.

La **Lampe Scialytique Hal 700D** a deux coupoles disposées chacune sur un bras à ressort. Ce modèle commercialisé par **SOCIMED** présente les principaux avantages:

1. **Différentes gammes d'éclairage pour divers besoins** : Vous pouvez choisir entre 160 Klux et 80 Klux comme intensité maximale pour différentes utilisations dans différentes **salles d'opération**, de petites **chirurgies** et cliniques vétérinaires.
2. **Un éclairage parfait sans ombre**: Technologie de mise au point **mufti-réflecteurs** installée dans la forme spécialement calculée de la **coupole** pour fournir l'éclairage parfait **sans ombre** aux **chirurgiens** pour une **opération** confortable.
3. **Augmentation de la température minimale** : La forme de la coupole et le siège de l'ampoule de type colonne vous garantissent la meilleure circulation d'air pour minimiser

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

l'augmentation de température sur la tête du chirurgien pendant le fonctionnement.

4. **100% sans nuisance oculaire:** La Technologie de Réflecteur optique mufti-face peut isoler à 100% la lumière directe vers le bas (la lumière n'a pas d'effet sur le réflecteur) de l'ampoule pour éviter que les yeux des chirurgiens et des infirmières ne soient éblouis par la diffusion de la lumière.
5. **Système de caméra avancé au format haute définition :** Vous pouvez choisir une caméra analogique ou numérique installée au centre de la lumière ou sur un bras individuel. La vidéo des caméras analogiques et numériques peut être visualisée dans les PC de votre réseau partout dans l'hôpital. L'enseignement multimédia en direct dans la salle de conférence devient simple et commode avec un seul câble de connexion réseau. L'appareil photo avec capteur CCD garantie des images réalistes et meilleure résolution sur votre moniteur.
6. **La poignée stérilisable est fabriquée en PPSU :** La poignée stérilisable est fabriquée en matière plastique PPSU qui ne se ramollit pas à la température et peut supporter jusqu'à 280 degrés Celsius. Cette caractéristique peut éviter la distorsion de la poignée dans le stérilisateur à haute température.

Caractéristiques de la Lampe Scialytique à double coupoles, Modèle Hal 700D:

Spécifications optiques et techniques	HAL 700
Intensité lumineuse à 1 m de distance (Lux)	160 000
Champs lumineux (cm)	18 - 35
Profondeur de champ L 1 + L2 (cm)	110
Indice de Rendu des Couleurs (CR) / (Ra)	95
Température de couleur (K)	4,300
Variation d'intensité lumineuse (%)	25 - 100
Mode de contrôle d'intensité	Par panneau de commande
Mode de contrôle de focalisation de champ	Par poignée stérilisable
Nombre d'ampoules	Une principale Une pour rechange

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/operation-plafonnier/10119-lampe-sciaalytique-a-double-coupoles-modele-hal-700d.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com