

FICHE PRODUIT

Lampe Scialytique double coupoles, Modèle LED 53D

Référence : SOC-LED53D

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de la Lampe Scialytique double coupoles, Modèle LED 53D

Les Eclairages opératoires LED5 sont dotées de la technologie la plus récente d'éclairage à LED blanc chaud. L'Indice de rendu des couleurs et la température de couleur sont parfaits. Les lampes scialytiques sont fabriquées en forme extrêmement florale pour s'adapter à l'environnement de flux lumineuse avec des caractéristiques excellentes et les fonctions à valeur ajoutée suivantes :

- **Illumination maximale définie par l'utilisateur et adaptée à différentes interventions chirurgicales.**

Les lumières ont une intensité maximale de 160 000 lux pour LED 5, mais vous pouvez configurer l'intensité maximale par le panneau de commande pour chaque tête lumineuse à tout moment comme vous le souhaitez.

L'intensité maximale que vous pouvez configurer pour la LED 5 est d'une valeur comprise entre 100 000 Lux à 200 000 Lux. Après la configuration, vous pouvez toujours contrôler l'intensité par le panneau de commande comme d'habitude pour l'ajuster à une valeur qui varie de 25% à 100%.

- **Eclairage parfait sans ombre**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Cinq cellules lumineuses en forme de fleur installées dans une forme spécialement calculée pour fournir l'éclairage parfait et sans ombre aux chirurgiens pour une opération confortable

- **Conception spéciale pour l'exigence des salles d'opération à flux laminaire**

La forme du corps plat de chaque cellule de la coupole de lumière garantit la meilleure circulation d'air horizontalement ou verticalement sans obstruction. Les lumières fournissent la meilleure circulation de flux laminaire pour toutes sortes de salles d'opération

- **La dernière génération d'éclairage à LED**

SOCIMED fournit les lampes scialytiques ayant la dernière génération d'éclairage à LED blanc chaud pour garantir le meilleur indice de rendu des couleurs et la température de couleur qui sont similaires à la lumière du soleil naturelle à 12 heures du matin

- **Système de caméra avancé au format haute définition**

Vous pouvez choisir une caméra analogique ou numérique installée au centre de la lumière ou sur un bras individuel. La vidéo des caméras analogiques et numériques peut être visualisée dans les PC de votre réseau partout dans l'hôpital.

L'enseignement multimédia en direct dans la salle de conférence devient une connexion simple et commode avec un seul câble réseau. L'appareil photo avec capteur CCD pour garantir la vraie couleur, des images réalistes et une meilleure résolution sur votre moniteur.

- **La poignée stérilisable est fabriquée en PPSU**

La poignée stérilisable est fabriquée en matière plastique PPSU qui ne se ramollit pas à la température (jusqu'à 280 degrés Celsius). Cette caractéristique peut éviter la distorsion de la poignée dans le stérilisateur à haute température.

SPECIFICATIONS DU SYSTEME DE CAMERA

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications du système de caméra	HD Numérique	HD Analogique
Capteur	1 / 2.8" CMOS	1/4" CCD
Nombre de pixels	1,920 (H) x 1,080 (V)	752 (H) x 582 (V)
Résolution	1080P	720P
Format	16 : 9	4 :3
Rapport signal / bruit (dB)	52	52
Objectif	30X Optical / 16X Digital	43X Optical/ 16X Digital
Ouverture	F1.4(wide)/F4.7 (tele)	F1.65 (wide) / F3.7 (tele)
Anti scintillement	Oui	Oui
Focalisation Automatique	Oui	Oui
Types de contrôle du diaphragme	Auto	Auto
Sorties	Réseau	Vidéo, Réseau
Contrôle local	N/A	Oui
Télécommande	Oui	Oui
Capture audio	Optionnel	Optionnel

• **Caractéristiques de la lampe scialytique à double coupole, Modèle LED 53D**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Spécifications électriques et mécaniques	LED 3
Alimentation (VACJ)	100 - 240
Puissance max. consommée (W)	192
Fréquence (Hz)	50 - 60
Diamètre d'une coupole (mm)	700
Caméra vidéo HD analogique (Optionnel)	Intégré/Avec bras individuel
Caméra vidéo HD numérique (Optionnel)	Intégré/Avec bras individuel
Durée de vie des LEDs (h)	50,000
22 ^{ème} /3 ^{ème} bras avec moniteur C	Disponible
Type mobile	Disponible
Autonomie de batterie pour type mobile (h)	5

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sciaytique-plafonnier-led2coupole/10121-lampe-sciaytique-double-coupoles-modele-led-53d.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com