

FICHE PRODUIT

Lampe Scialytique Mobile sans batterie, Modèle LED 3M

Référence : SOC-LED3M

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lampe Scialytique Mobile sans batterie, Modèle LED 3M

Les Eclairages opératoires LED3 ont été développés par la technologie la plus récente d'éclairage à LED blanc chaud. L'Indice de rendu des couleurs et la température de couleur sont parfaits, et ils sont fabriqués en forme extrêmement florale pour s'adapter à l'environnement de flux laminaire avec des caractéristiques et fonctions à valeur ajoutée suivantes :

- **Illumination maximale définie par l'utilisateur et adaptée à différentes interventions chirurgicales.**

Les lumières ont une intensité maximale de 100 000 lux pour la LED 3, mais vous pouvez configurer l'intensité maximale par le panneau de commande pour chaque tête lumineuse à tout moment comme vous le souhaitez.

L'intensité maximale que vous pouvez configurer est d'une valeur allant de 40 000 lux à 140 000 Lux pour LED 3. Après la configuration, vous pouvez toujours contrôler l'intensité par le panneau de commande comme d'habitude pour une valeur ajustable qui varie de 25% à 100%.

- **Eclairage parfait sans ombre**

Cinq cellules lumineuses en forme de fleur installées dans la coupole de lumière pour fournir un éclairage parfait et sans ombre aux chirurgiens pour une opération confortable.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Conception spéciale pour l'exigence des salles d'opération à flux laminaire**

La forme du corps plat de chaque cellule de la coupole de lumière garantit la meilleure circulation d'air horizontalement ou verticalement sans obstruction. Les lumières fournissent la meilleure circulation de flux laminaire pour toutes sortes de salles d'opération.

- **La dernière génération d'éclairage à LED**

SOCIMED fournit les lumières avec la dernière génération d'éclairage à LED blanc chaud pour garantir le meilleur indice de rendu des couleurs et la température de couleur qui sont similaires à la lumière du soleil à 12 heures du matin.

- **Système de caméra avancé au format haute définition**

Vous pouvez choisir une caméra analogique ou numérique installée au centre de la lumière ou sur un bras individuel. La vidéo des caméras analogiques et numériques peut être visualisée dans les PC de votre réseau partout dans l'hôpital.

L'enseignement multimédia en direct dans la salle de conférence devient simple et commode avec une connexion à un seul câble réseau.

L'appareil photo possède un capteur CCD pour garantir la vraie couleur, des images réalistes et une meilleure résolution sur votre moniteur.

- **La poignée stérilisable est fabriquée en PPSU**

La poignée stérilisable est fabriquée en matière plastique PPSU qui ne se ramollit pas à la température (jusqu'à 280 degrés Celsius). Cette caractéristique peut éviter la distorsion de la poignée dans le stérilisateur à haute température.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-operation-ledmobile/10124-lampe-scialytique-mobile-avec-batterie-modele-led-3m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com