

**FICHE PRODUIT**



## Lampe Scialytique mobile sans batterie, Modèle LED 9M

Référence : SOC-LED9M

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Lampe Scialytique mobile sans batterie, Modèle LED 9M

#### Avantages

- **Le champ d'éclairage le plus large répond aux différents besoins** : Vous pouvez ajuster l'intensité de la lumière de 8 Klux à 160 Klux pour diverses utilisations dans différentes disciplines d'opération.
- **Eclairage parfait et sans ombre** : Cinq cellules lumineuses en forme de fleur installées selon un angle de la coupole de lumière spécialement calculé pour fournir l'éclairage parfait sans ombre aux chirurgiens pour une opération confortable.
- **Conception spéciale pour l'exigence des salles d'opération à flux laminaire** : La forme du corps plat de chaque cellule de la coupole de lumière garantit la meilleure circulation d'air horizontalement ou verticalement sans obstruction. Les lumières fournissent la meilleure circulation de flux laminaire pour toutes sortes de salles d'opération.
- **Dernière génération en matière d'éclairage à LED** : SOCIMED fournit les lumières ayant la dernière génération d'éclairage à LED blanc chaud pour garantir le meilleur indice de rendu des couleurs et la température de couleur similaires à la lumière du soleil naturelle à 12h.
- **Système de caméra avancé au format et haute définition** : Vous pouvez choisir une caméra analogique ou numérique à installer au centre de la coupole ou sur un bras individuel. La vidéo des caméras analogiques et numériques peut être visualisée dans les PC de votre

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

réseau partout dans l'hôpital. L'enseignement multimédia en direct dans la salle de conférence se fait via une connexion simple et commode avec un seul câble réseau. L'appareil photo avec capteur CCO pour garantir la vraie couleur, des images réalistes et meilleure résolution sur votre moniteur.

- **Focalisation de champ d'éclairage ajustée par panneau de commande** : La focalisation du champ d'éclairage est réglée par le panneau de commande pour grâce à une caméra intégrée centrale au niveau de la coupole.
- **Chirurgie endoscopique** : La lumière verte est disponible pour la chirurgie endoscopique avec ajustement d'intensité de trois degrés. Le changement entre le mode de chirurgie majeure et de chirurgie endoscopique est contrôlé par le panneau de commande.
- **Poignée stérilisable est fabriquée en PPSU** : La poignée stérilisable est fabriquée en matière plastique PPSU qui ne se ramollit pas à la température jusqu'à 280 degrés Celsius. Cette caractéristique peut éviter la distorsion de la poignée dans le stérilisateur à haute température.

## Paramètres

| Spécifications optiques et techniques       | LED 9                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Intensité lumineuse à 7 m de distance (LUX) | 760,000                 |
| Champs lumineux (cm)                        | 20 - 38                 |
| Profondeur de champ L 1 + L 2 (cm)          | 770                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (CR) / (Ra)    | 97                      |
| Température de couleur (K)                  | 4300                    |
| Variation d'intensité lumineuse (%)         | 25 - 700                |
| Mode de contrôle d'intensité                | Par panneau de commande |
| Mode de contrôle de focalisation de champ   | Par panneau de commande |
| Nombre de LEDs                              | 708                     |
| Chirurgie endoscopique                      | Lumière verte           |
| Mode de contrôle de chirurgie endoscopique  | Par panneau de commande |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-operation-ledmobile/10129-lampe-scialytique-mobile-avec-batterie-modele-led-9m.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com