

FICHE PRODUIT



Lampe Scialytique à double coupoles, avec imagerie HD et moniteur sur 3e bras, Modèle LED 9DV-3

Référence : SOC-LED9DV3

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lampe Scialytique à double coupoles, avec imagerie HD et moniteur sur 3e bras, Modèle LED 9DV-3

La **Lampe Scialytique à double coupoles, avec imagerie HD et moniteur sur 3e bras, Modèle LED 9DV-3** est composé de trois bras à ressort montés de deux coupoles en forme de fleur et d'un moniteur.

Les lumières peuvent être utilisés pour tout type de **chirurgie majeure** et de **chirurgie endoscopique**.

SOCIMED peut personnaliser l'unité axiale centrale et le bras pour s'adapter à une hauteur de plafond normale, faible ou extrêmement basse.

L'image HD est disponible en option pour les locaux.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

La transmission réseau se fait en direct.

Caractéristiques de la Lampe Scialytique à double coupoles, avec imagerie HD et moniteur sur 3e bras, Modèle LED 9DV-3 :

Spécifications du système de caméra	HD Numérique
Capteur	712 B'' CMOS
Nombre de pixels	7,920 (H) x 7, 080 (V)
Résolution	IOBOP
Format	76 : 9
Rapport signal/bruit (dB)	52
Objectif	30X Optical/ 76 X Digital
Ouverture	F7 4(wide) / F4 1 (fele)
Anti-scintillement	Oui
Focalisation automatique	Oui
Types de contrôle du diaphragme	Auto
Sorties	Réseau
Contrôle local	N/A
Télécommande	Oui
Capture audio	Optionnel

Avantages de la Lampe Scialytique à double coupoles, avec imagerie HD et moniteur sur 3e bras, Modèle LED 9DV-3 :

1. **Le champ d'éclairage le plus large répond aux différents besoins** : Vous pouvez ajuster l'intensité de la lumière de 8 Klux à 160 Klux pour diverses utilisations dans différentes disciplines d'opération.
2. **Eclairage parfait et sans ombre** : Cinq cellules lumineuses en forme de fleur installées selon

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

un angle de la coupole de lumière, spécialement calculé, pour fournir l'éclairage parfait sans ombre aux chirurgiens pour une opération confortable.

3. **Conception spéciale pour l'exigence des salles d'opération à flux laminaire** : La forme du corps plat de chaque cellule de la coupole de lumière garantit la meilleure circulation d'air horizontalement ou verticalement sans obstruction. Les lumières fournissent la meilleure circulation de flux laminaire pour toutes sortes de salles d'opération.
4. **Dernière génération en matière d'éclairage à LED** : Nous fournissons les lumières avec la dernière génération d'éclairage à LED blanc chaud pour garantir le meilleur indice de rendu des couleurs et la température de couleur similaires à la lumière du soleil naturelle à 12h.
5. **Système de caméra avancé au format et haute définition** : Vous pouvez choisir une caméra analogique ou numérique à installer au centre de la lumière ou sur un bras individuel. La vidéo des caméras analogiques et numériques peut être visualisée dans les PC de votre réseau partout dans l'hôpital. L'enseignement multimédia en direct dans la salle de conférence se fait via une connexion simple et commode avec un seul câble réseau. L'appareil photo avec capteur CCO pour garantir la vraie couleur, des images réalistes et meilleure résolution sur votre moniteur.
6. **Focalisation de champ d'éclairage ajustée par panneau de commande** : La focalisation du champ d'éclairage est réglée par le panneau de commande grâce à une caméra intégrée centrale, installée au niveau de la coupole.
7. **Chirurgie endoscopique** : La lumière verte est disponible pour la chirurgie endoscopique avec ajustement d'intensité de trois degrés. Le changement entre le mode de chirurgie majeure et de chirurgie endoscopique est contrôlé par le panneau de commande.
8. **Poignée stérilisable est fabriquée en PPSU** : La poignée stérilisable est fabriquée en matière plastique PPSU qui ne se ramollit pas à la température jusqu'à 280 degrés Celsius. Cette caractéristique peut éviter la distorsion de la poignée dans le stérilisateur à haute température.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/scialytique-plafonnier-led2coupole/10130-lampe-scialytique-a-double-coupoles-avec-imagerie-hd-et-moniteur-sur-3e-bras-modele-led-9dv-3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com