

FICHE PRODUIT



Lampe Scialytique à une coupole, Modèle LED 9S

Référence : SOC-LED9S

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de la Lampe Scialytique à une coupole, Modèle LED 9S

Avantages

- **Le champ d'éclairage le plus large répond aux différents besoins** : Vous pouvez ajuster l'intensité de la lumière de 8 Klux à 160 Klux pour diverses utilisations dans différentes disciplines d'opération.
- **Eclairage parfait et sans ombre** : Cinq cellules lumineuses en forme de fleur installées selon un angle de la coupole de lumière (spécialement calculé) pour fournir l'éclairage parfait et sans ombre aux chirurgiens pour une opération confortable.
- **Conception spéciale pour l'exigence des salles d'opération à flux laminaire** : La forme du corps plat de chaque cellule de la coupole de lumière, garantit la meilleure circulation d'air horizontalement ou verticalement, sans obstruction. Les lumières fournissent la meilleure circulation de flux laminaire pour toutes sortes de salles d'opération.
- **Dernière génération en matière d'éclairage à LED** : Nous fournissons les lumières avec la dernière génération d'éclairage à LED blanc chaud pour garantir le meilleur indice de rendu des couleurs et la température de couleur similaires à la lumière du soleil naturelle à 12h.
- **Système de caméra avancé au format et haute définition** : Vous pouvez choisir une caméra analogique ou numérique à installer au centre de la lumière ou sur un bras individuel. La vidéo des caméras analogiques et numériques peut être visualisée dans les PC de votre réseau

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

partout dans l'hôpital. L'enseignement multimédia en direct dans la salle de conférence se fait via une connexion simple et commode avec un seul câble réseau. L'appareil photo avec capteur CCO garantit la vraie couleur, des images réalistes et meilleure résolution sur votre moniteur.

- **Focalisation de champ d'éclairage ajustée par panneau de commande** : La focalisation du champ d'éclairage réglée par le panneau de commande pour permettre d'effectuer lorsque une caméra intégrée centrale est installée au niveau de la coupole.
- **Chirurgie endoscopique** : La lumière verte est disponible pour la chirurgie endoscopique avec ajustement d'intensité de trois degrés. Le changement entre le mode de chirurgie majeure et de chirurgie endoscopique est contrôlé par le panneau de commande.
- **Poignée stérilisable est fabriquée en PPSU** : La poignée stérilisable est fabriquée en matière plastique PPSU qui ne se ramollit pas à la température jusqu'à 280 degrés Celsius. Cette caractéristique peut éviter la distorsion de la poignée dans le stérilisateur à haute température.

Spécifications optiques et techniques

Spécifications optiques et techniques	LED 9
Intensité lumineuse à 7 m de distance (LUX)	760,000
Champs lumineux (cm)	20 - 38
Profondeur de champ L 1 + L 2 (cm)	770
Indice de Rendu des Couleurs (CR) / (Ra)	97
Température de couleur (K)	4300
Variation d'intensité lumineuse (%)	25 - 700
Mode de contrôle d'intensité	Par panneau de commande
Mode de contrôle de focalisation de champ	Par panneau de commande
Nombre de LEDs	708
Chirurgie endoscopique	Lumière verte
Mode de contrôle de chirurgie endoscopique	Par panneau de commande

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-operation-ledcoupole/10133-lampe-scialytique-a-une-coupole-modele-led-9s.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com