

**FICHE PRODUIT**



## Photomètre (Colorimètre) HI 96719 dureté de l'eau

Référence : SOC-HI96719

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Photomètre (Colorimètre) HI 96719 dureté de l'eau

On utilise un photomètre pour la mesure de la dureté de l'eau, nécessaire dans de nombreux domaines de l'industrie. Le **Colorimètre HI 96719 dureté de l'eau** fait partie du modèle pour la **dureté totale de l'eau** et transmet le résultat en différentes unités: ppm ou mg/l, °D allemand (degré allemand de dureté, voir le tableau), °f français et °E anglais. **SOCIMED** vous remercie pour votre choix qu'il trouve parfait à cet effet au vu du bon rapport de sa précision et de son prix pas coûteux !

Cela est nécessaire par exemple pour éviter les dommages par corrosion dans les conduits et les installations de réfrigération. D'autre part, le degré de dureté sert d'indicateur de purin de l'eau (une proportion salubre d'ions de Ca / Mg est de 4:1). Rendez votre travail plus facile et obtenez des résultats précis en utilisant nos photomètres.

#### Caractéristiques principales :

- Grand écran LCD
- Haute précision
- Aucun tableau de conversion n'est nécessaire (mg/l en degré allemand de dureté (HI 96735))

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Carcasse en plastique ABS solide et compacte
- Usage facile
- Bonne relation qualité / prix

**Contenu de la livraison**

1 x Colorimètre pour la dureté de l'eau HI 96719  
2 x Cuvettes  
1 x Pile  
1 x Notice d'emploi

**Caractéristiques techniques**

| Colorimètre HI 96719         | Dureté Mg                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Plage                        | Jusqu'à 2,00 mg/l                                  |
| Précision                    | $\pm 0,11 \text{ mg/L} \pm 5\%$                    |
| Origine de la lumière        | Lampe tungstène                                    |
| Type d'essai / Méthode       | Méthode colorimétrique EDTA                        |
| Unités de la dureté de l'eau | mg/l                                               |
| Résolution                   | 0,01 mg/l                                          |
| Durée                        | Presque illimitée                                  |
| Détecteur de lumière         | Photocellule en silicium                           |
| Alimentation                 | Batterie de 9V (pour 200 heures de fonctionnement) |
| Conditions environnementales | Max. 50 °C, max. 95 % H.r.                         |
| Dimensions                   | 192 x 102 x 67 mm                                  |
| Poids                        | 290 g                                              |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/divers-automates-de-laboratoire/10386-colorimetre-hi-96719-durete-de-l-eau.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com