

FICHE PRODUIT

Microscope binoculaire multifonction Modèle Olympus CX43

Référence : SOC-CX43LED

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Microscope binoculaire multifonction Modèle CX43

CX43RF-1-2 microscope frame

Statif de microscope droit pour observations en lumière transmise et réfléchie. Éclairage LED intégré, tourelle d'objectifs 5 positions position basse, platine mécanique (211 x 154 mm, plage de déplacement 76 x 52 mm) avec poignée droite, commande d'entraînement basse, goupille de verrouillage de la scène et porte-échantillon pour une lame. Condenseur Abbe universel intégré avec NA 1.25, diaphragme d'ouverture, tourelle à 7 positions: BF (4X - 100X), 2X, DF, Ph1, Ph2, Ph3, FL avec obturateur.

Focalisation coaxiale grossière et fine, course complète de 15 mm, course fine 300µm/rotation, graduation 2,5 µm. Réglage du couple pour la molette de mise au point grossière et butée de limite de mise au point. Un câble d'alimentation (035425 UYCP) est requis. Y compris alimentation à plage étendue (CA 100 - 240 V 50/60 Hz 0.4A), clé Allen et manuel inclus.

Livré avec Câble secteur**Le Microscope binoculaire multifonction Modèle CX43**

- est Confortable et efficace pour les tâches de routine cliniques.
- est doté d'un Champ d'observation clair et sombre, polarisation, contraste de phase et

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

fluorescence dans le microscope.

- a une Position basse de l'Ergo-Stage pour un meilleur confort de l'utilisateur.
- a Cinq positions d'objectif pour les configurations personnalisées.
- est doté d'Éclairage LED, ne nécessite aucun entretien (60.000 heures durée de vie).

La configuration standard comprend tous les articles listés ci-dessous

- Personnalisez votre configuration

1. U-CBI30-2-2 Tube binoculaire :

Tube binoculaire avec optiques sans plomb, inclinaison de 30° et ajustement de distance pupillaire de 48 à 75 mm. Dioptries ajustables (± 5 dioptries) sur le manchon gauche. Utiliser avec les oculaires WHB10x, WHB10x-H et FN 20.

2. WHB10X-2 Oculaire grand-champ

Oculaire large champ pour U-CBI30-2 et U-CTR30, numéro de champ 20.

3. WHB10XH-2/20 Oculaire réglable

Oculaire large champ, réglage de la dioptrie, pour U-CBI30-2 et U-CTR30, numéro de champ 20.

4. PLN2X/0.06 Objectif PlanAchrom

Objectif Plan Achromat avec grossissement 2x. Avec une distance de travail de 5,8 mm et une ouverture numérique de 0,06. Convient à toutes les épaisseurs de lamelle.

5. PLCN4X/0.10-1-7 Objectif Plan

Objectif Plan Achromat C avec grossissement 4x. Avec une distance de travail de 18,5 mm et une ouverture numérique de 0,1. Convient à toute épaisseur de lamelle.

6. PLCN10X/0.25-1-7 Objectif Plan

Objectif Plan Achromat C avec un grossissement 10x. Avec une distance de travail de 10,5 mm et une ouverture numérique de 0,25. Convient à toute épaisseur de lamelle.

7. PLCN40X/0.65-1-7 Objectif Plan

Objectif Plan Achromat C avec un grossissement de 40x. Avec une distance de travail de 0,6 mm, une ouverture numérique de 0,65 et une correction de lamelle de 0,17 mm.

8. PLCN100XO/1.25-1-7 Objectif

Objectif à immersion dans l'huile Plan Achromat C avec un grossissement de 100x. Avec une distance de travail de 0,13 mm et une ouverture numérique de 1,25. Convient à toute épaisseur de

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

lamelle

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/10858-microscope-binoculaire-multifonction-modele-olympus-cx43.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com