


FICHE PRODUIT



Vidéo projecteur Epson EH-TW5650 tri-LCD

Référence : SOC-V11H852040

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Vidéo projecteur Epson EH-TW5650 tri-LCD

Caractéristiques principales

- Profitez de l'expérience du grand écran: Diffusez à grande échelle vos films, jeux et événements sportifs depuis votre salon.
- Installation aisée: Déplacement de l'objectif, zoom $\times 1,6$, correction verticale et horizontale du trapèze.
- Séquences d'actions rapides fluides: Interpolation et amélioration d'images.
- Regardez un film par jour pendant les 11 prochaines années¹: Durée de vie de la lampe de 7 500 heures.
- Des couleurs lumineuses: Niveaux de luminosités blanche et couleur équivalents de 2 500 lumens.

Caractéristiques techniques

Technologie.

- Système de projection : technologie 3LCD, obturateur RVB à cristaux liquides.
- Panneau LCD : 0.61 pouce avec MLA (D10)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Image.

- Luminosité couleur : 2.500 lumen- 1.650 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4.
- Sortie lumière blanche : 2.500 lumen - 1.650 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012.
- Resolution: Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9.
- Haute definition: Full HD 3D.
- Rapport hauteur/largeur: 16:9.
- Rapport de contraste: 60000:1
- Source lumineuse: Lampe.
- Lampe: UHE, 200 W, 4.500 h Longévité, 7.500 h Longévité (en mode économique).
- Correction keystone : Automatique vertical : $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
- Traitement vidéo : 10 bits.
- Fréquence de rafraichissement vertical 2D : 192 Hz - 240 Hz.
- Fréquence de rafraichissement vertical 3D : 400 Hz - 480 Hz.
- Reproduction des couleurs : Jusqu'à 1,07 milliards de couleurs.

Objectif.

- Rapport de projection : 1.33 – 2.16 :1
- Zoom : Manual, Factor. 1.6
- Lens shift : manuel.
- Taille de l'image : 30 pouces – 300 pouces.
- Distance de projection large/télé : 2.35a – 3.82a (80 pouce écran)
- Nombre d'ouverture de l'objectif de projection : 1.51 – 1.99
- Distance focale : 18.2 mm – 29.2 mm
- Focale : manuel
- Offset : 10 :1

Connectivité.

- Connexions : Entrée VGA, Entrée HDMI (2x), MHL, USB 2.0 type A, USB 2.0 Type B (Service Only), Sortie audio mini-jack, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n, Miracast.
- Connexion au Smartphone : Ad hoc/infrastructure.

Fonctions avancées.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Sécurité : Verrou Kensington, Passage pour câble de sécurité, Sécurité du réseau LAN sans fil.
- 3D : active
- Modes couleur 2D : Dynamique, Naturel, Cinéma, Cinéma éclatant.
- Modes couleur 3D : Dynamique 3D, Cinéma 3D.
- Format 3D pris en charge : Côte-à-côte, Haut et bas.
- Caractéristiques : Réglage de la profondeur 3D, Haut-parleur intégré, Epson Super White, Interpolation de trame, Correction horizontale et verticale du trapèze, MHL - interface audio/vidéo, Quick Corner, Affichage en miroir, Fonction « split screen » (écran divisé), Wi-Fi en option, Application iProjection.
- Modes de couleur : Cinéma, Dynamique, Naturel, Cinéma éclatant.

Informations générales.

- Consommation d'énergie : 296 W, 227 W (économie), 0,2 W (en veille), En mode Consommation électrique tel que défini dans JBMS-84 256 W.
- Gamme de tension/ fréquence nominale : AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz.
- Dimension du produit : 309 x 285 x 122 mm (largeur x hauteur x profondeur).
- Poids du produit : 3.5 kg.
- Niveau sonore : Normal : 37 dB(A) - Économie : 27 dB(A).
- Température : fonctionnement 5°C - 35°C, Stockage -10°C - 60°C
- Humidité de l'air : fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%
- Options : Lunettes 3D à obturateur actif, Filtre à poussières.
- Haut Parleur : 10 W.
- Contenu de la boîte : Appareil principal, Câble électrique, Guide de démarrage rapide, Télécommande, y compris piles, Mode d'emploi (CD), Warranty card.
- Couleur : blanc.

Autre :

Garantie : 24 Mois retour atelier, Lampe: 36 Mois ou 3.000 h.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/11495-video-projecteur-epson-eh-tw5650-tri-lcd.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com