

FICHE PRODUIT



Lecteur/photomètre pour microplaques 96 puits Multiskan FC

Référence : SOC-11590685

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **Lecteur de microplaque ou photomètre Multiskan FC** est Simple et intuitif, il est autonome ou pilotable par PC via le logiciel SkanIt livré en standard et muni d'une roue à filtre 8 positions, avec 3 filtres en série: 405, 450 et 620nm

Le **Lecteur de microplaque ou photomètre Multiskan FC** est équipé :

- d'un système d'agitation va-et-vient 3 vitesses
- d'un large écran couleur permettant une prise en main rapide de l'appareil
- d'une mémoire interne permettant de stocker jusqu'à 99 analyses, ou possibilité de sauvegarder sur clé USB via le port présent sur l'équipement

L'interface du logiciel SkanIt offre à l'utilisateur un pilotage aisé du photomètre, des fonctions statistiques et la possibilité d'éditer des rapports personnalisés

Il est de plus possible de connecter le Multiskan FC à un chargeur de microplaque

Caractéristiques du Lecteur de microplaque ou photomètre Multiskan FC

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Description	Multiskan FC
Type de plaques	Plaques de 96 puits
Type de détecteur	Photodétecteur
Gamme de longueurs d'ondes	340 à 850 nm
Linéarité	0-3 Abs, $\pm 2 \%$ à 405 nm, plaque de 96 puits
Résolution	0.001 Abs
Justesse	$CV \leq 0.2 \%$ (0.3-3 Abs) à 405 nm
Vitesse de mesure	7 secondes, plaque à 96 puits, mode rapide ; 13 secondes, plaque à 96 puits, mode normal
Dimensions (métrique) P x H x l	40 cm x 22 cm x 29 cm
Poids	8.5 kg
Source lumineuse	Lampe halogène quartz
Sélection de la longueur d'onde	Filtres
Filtres	Roue porte-filtres 8 positions ; filtres installés : 405 nm, 450 nm et 620 nm
Échelle de lecture	0 à 6 Abs
Précision	$\pm 1 \%$ (0-3 Abs) ou ± 0.003 Abs, la valeur la plus élevée prévalant à 405 nm
Agitation	Linéaire
Interface	Utilisateur Contrôle embarqué ou via PC

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chaine-elisa-lecteur-laveur/11855-lecteur-photometre-pour-microplaques-96-puits-multiskan-fc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com