

FICHE PRODUIT



Lampe à fente portable et rechargeable SLM 6H

Référence : SOC-SLM6H

Points forts

- délais : 48 heures
- Niveau de zooms : 10x, 16x, 25x

Description du produit

Caractéristiques techniques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation		SLM-6L	SLM-6M	SLM-6H
Microscope	Type de microscope	Convergent		
	Objectifs	1.0x	1.0x, 1.6x	1.0x, 1.6x
	Oculaire	10x	10x	10x, 16x
	Taille grossissements	10x	10x, 16x	10x, 16x, 25x
	Distance de travail	81 mm		
	Distance intra oculaire	45 mm – 78 mm		
	Ajustement dioptrie	-8D ~ +8D		
Illumination	Largeur de la fente	0 – 12 mm continue		
	Hauteur de la fente	1 ~12 mm		
	Angle de la fente	Horizontal + 30°		
	Diamètre de points	Φ12mm	Φ0.2mm ; ϕ1mm ; ϕ5mm ; ϕ12mm	
	Filtres	Absorption de chaleur ; Jaune ; Rouge-libre (vert) ; Bleu cobalt		
	Ampoule d’illumination	Ampoule LED blanche haute luminosité		
	Luminosité	≥30000Lux		
	Alimentation	5VA		
Alimentation	Tension de charge	AC100 ~ 240V, 50/60Hz		
	Tension de travail LED	DC 3V, 350mAh		
	Batterie	Batterie Li-ion, 7.4V, 680mAh, la totalité de la batterie peut fonctionner continuellement 5 – 6 heures de temps		
Dimensions et poids	Dimension	169.5 x 109.5 x 228.5 mm		
	Poids	700g (Batterie inclus)		

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-tonometres/12399-lampe-a-fente-portable-et-rechargeable-slm-6h.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Niveau de zooms	10x, 16x, 25x

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com