

FICHE PRODUIT



Centrifugeuse de paillasse haute vitesse Humax14K

Référence : SOC-17160

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de centrifugeuse : Centrifugeuse haute vitesse

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

La **centrifugeuse haute vitesse Humax14K** est une centrifugeuse de paillasse polyvalente conforme à la norme de sécurité européenne (EN 12547).

La **centrifugeuse haute vitesse Humax14K** est appropriée pour un usage au laboratoire, son moteur à induction sans balais ne nécessite aucune maintenance.

Caractéristiques techniques

- Affichage numérique pour la vitesse en trs/min et RCF, la durée LID LED, durée de démarrage et de déséquilibre
- mémoire: 10 programmes
- Système de contrôle: système de contrôle programmable à microprocesseur
- Plage de réglage de vitesse: 500 - 14 000 tr / min
- Pas de réglage de la vitesse: 10 tours
- Précision de la vitesse: ± 20 tr / min
- Plage de réglage de la minuterie: 1 - 99 min + Position d'attente

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Réglage de la minuterie: 1 minute
- Taux d'accélération: 10 taux d'accélération différents 0: le plus lent 9: le plus rapide
- Taux de freinage: 10 taux de freinage différents 0: le plus lent 9: le plus rapide
- Moteur: Moteur à induction sans balai, sans entretien
- Serrures: Verrouillage du couvercle
- Matériau de la chambre: acier inoxydable
- Détection de déséquilibre: oui

Spécifications de la centrifugeuse haute vitesse Humax14K

- Dimension physique (L x P x H): Instrument sans aucun composant: 46,5 x 55 x 40 cm
- Espace requis pour une utilisation courante: 56,5 x 65 x 87 cm
- Emballage: 52 x 60 x 49 cm
- Poids: brut: 47,6 kg, net: 43,4 kg
- Exigences électriques: 230 VCA $\pm$ 10% 50/60 Hz,
- Consommation d'énergie max: 500 W / Moyenne: 300 W
- Environnement Température de transport et de stockage: 5 ... 40 ° C
- Température de fonctionnement: 5 ... 40 ° C, max. la performance est comprise entre 15 ... 25 ° C
- Humidité: max. humidité relative de 80% pour des températures allant jusqu'à 22 ° C
- Niveau sonore: $\leq$ 60 db

Livré sans rotor

Rotor disponible (A commander)

- 17163 Rotor à angle fixe: 24 x 1,5 / 2 ml, 14 000 tr / min, 18407 x g pour HuMax 14K

Accessoires standards

1 Manuel de l'utilisateur 17160/1

1 Graisse de lubrification du seau

4 godets bouchon blanc pour HUMAX14K 17161/2

Lot de 4 bouteilles de 200 ml en PP avec bouchon 17161/3

Jeu de 4 inserts 7 x 5/7 ml (HuMax 14K) 17161/8

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 Câble d'alimentation 1
- 1 Clé à douille 24 (écrou + levier) 1
- 1 Outil d'ouverture manuelle du couvercle

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/13186-centrifugeuse-de-paillasse-haute-vitesse-humax14k.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de centrifugeuse	Centrifugeuse haute vitesse

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com