

FICHE PRODUIT

Lampe d'examen à LED 17W, modèle BELLA - Bras flexible L.70cm option double intensité 50/100%

Référence : SOC-LED17650DI

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules LED
- Application : Dermatologie
- Type interrupteur : Interrupteur classique
- Configuration lampe : Lampe Led - Bras flexible + Interrupteur Sans Contact option double intensité 50/100%

Description du produit

Lampe d'examen à LED, modèle BELLA

Dispositif médical Classe I

Lampe d'examen à LED très puissante, elle est parfaitement conçue pour la **chirurgie mineure, la dermatologie et les soins intensifs**. La tige flexible, souple et résistante qui maintient la tête de la lampe et sa poignée ergonomique permettent un positionnement précis et intuitif.

En option :

- Un deuxième interrupteur sur la tête de la lampe permet d'ajuster l'intensité lumineuse de 50 ou 100 %.
- Pied télescopique lesté mobile.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques :

- Watts : 17 W comparable à 90 W Halogène
- Kelvins : 4500 °K
- Lumens : 1440 lm
- Longévité des LED : 50 000 heures minimum
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 95
- Fixations possibles : 1 lesté, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13
- Longueur de câble : 3 mètres
- Isolation : Classe II
- Tête de lampes cotes : 160 x 133 mm
- Base de lampe cote : 69 x 69 x 115 mm
- Entraxe : 54,5 mm
- Couleur disponible : Blanche
- Poids : 2,9 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/13215-lampe-d-examen-a-led-17w-modele-bella-bras-flexible-l-70cm-option-double-intensite-50-100.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules LED
Application	Dermatologie
Type interrupteur	Interrupteur classique
Configuration lampe	Lampe Led - Bras flexible + Interrupteur Sans Contact option double intensité 50/100%

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com