

FICHE PRODUIT

Lampe d'examen CARLA FOCUS (faisceau 10°) pour Gynécologie

Référence : SOC-LEDS0650IS

Points forts

- délais : 1 semaine
- Type d'ampoules : Ampoules LED
- Application : Gynécologie et Andrologie
- Type interrupteur : Interrupteur classique
- Longueur du bras de la lampe : 65 cm

Description du produit

Lampe d'examen CARLA FOCUS (faisceau 10°) pour Gynécologie

Dispositif médical de Classe I**Lampe spéciale Gynécologie et Andrologie**

Lampe d'examen très compacte et robuste qui offre un éclairage très localisé et précis (faisceau 10°) diffusant une lumière blanche et énergisante (blanc neutre) pour un rendu fidèle des différentes nuances de couleurs des tissus éclairés : Vulves, muqueuse de la paroi vaginale, col de l'utérus... sans aucune source de chaleur pour un confort maximal des patientes.

Idéale pour les examens qui demandent beaucoup de précision, la **lampe Carla Focus (avec tige flexible 100 cm ou 123 cm)** permet de travailler sur/sous épaule et ainsi d'avoir un éclairage direct localisé sans être gêné par l'emplacement de la lampe (Même lors d'une utilisation combinée avec un colposcope).

Fixations : Etau simple, étau universel, étau pour rails médicaux, pied roulant télescopique, bras

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

mural articulé (2 x 40 cm).

La lampe peut être fixée sur un rail du fauteuil d'examen en position horizontale avec l'étau pour un plus grand confort d'utilisation.

Spécifications techniques :

- Intensité lumineuse produite : 420 lumens
- Température de couleur : 4500°Kelvin
- Distance d'éclairage : Puissance d'éclairage
 - * 90 000 lux à 30 cm, diamètre éclairé : 10 cm
 - * 27 000 lux à 50cm, diamètre éclairé : 15 cm
 - * 7 000 lux à 100 cm, diamètre éclairé : 25 cm
- Rendu des couleurs (IRC) : 95/100
- Consommation électrique : 4,2 W
- Longévité des LED : 50 000 heures minimum (circuit LED, pas d'ampoule à remplacer)
- Aucune production d'UV ou d'infrarouge
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41 EN 60 598-2-25
- Câble d'alimentation longueur 3 mètres
- Couleur : blanc ou noir
- Dimension de la tête : 6 x 9,5 cm
- Longueur bras flexible: 65 cm, 100 cm ou 123 cm
- Option : interrupteur sans contact
- L'ensemble de la lampe est nettoyable et désinfectable
- Poids : 1,2 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Configurations disponibles :

Modèle Lampe CARLA Focus	Poids
Lampe LED - bras flexible L.65 cm	1,2 kg
Lampe LED - bras flexible L.65 cm + Interrupteur Sans Contact	1,2 kg
Lampe LED - bras flexible L.100 cm	1,6 kg
Lampe LED - bras flexible L.100 cm + Interrupteur Sans Contact	1,6 kg
Lampe LED - bras flexible L.123 cm	2,1 kg
Lampe LED - bras flexible L.123 cm + Interrupteur Sans Contact	2,1 kg

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/13226-lampe-d-examen-carla-focus-faisceau-10-pour-gynecologie.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	1 semaine
Type d'ampoules	Ampoules LED
Application	Gynécologie et Andrologie
Type interrupteur	Interrupteur classique
Longueur du bras de la lampe	65 cm

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
lampe_fixation - Etau / étrier, configuration_lampe - Lampe Led - Bras flexible	SOC-LEDS0650	
lampe_fixation - Pied télescopique roulant 60-100 cm Lesté, configuration_lampe - Lampe Led - Bras flexible + Interrupteur Sans Contact	SOC-LEDS0650ISC	
lampe_fixation - Bras mural articulé (2 x 40 cm), configuration_lampe - Lampe Led - Bras flexible 100 cm	SOC-LEDS0900	
lampe_fixation - Pied télescopique roulant 90-130 cm Lesté, configuration_lampe - Lampe Led - Bras flexible 100 cm + Interrupteur Sans Contact	SOC-LEDS0900ISC	
lampe_fixation - Pied télescopique roulant 60-100 cm Lesté, configuration_lampe - Lampe Led - Bras flexible 123 cm	SOC-LEDS1200	
lampe_fixation - Etau / étrier universel avec plaque d'adaptation, configuration_lampe - Lampe Led - Bras flexible 123 cm + Interrupteur Sans Contact	SOC-LEDS1200ISC	
lampe_fixation - Pied télescopique roulant 60-100 cm Lesté, configuration_lampe - Lampe Led - Bras flexible 100 cm	SOC-LEDS09002	
lampe_fixation - Pied télescopique roulant 60-100 cm Lesté, configuration_lampe - Lampe Led - Bras flexible + pied télescopique mobile	SOC-LEDS0650IP	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com