

FICHE PRODUIT



Nettoyeur à ultrasons, modèle EM 08STH

Référence : SOC-EM 08STH

Points forts

- délais : 48 heures
- capacité du nettoyeur : 0.8 litre

Description du produit

Nettoyeur à ultrasons, modèle EM 08STH

Le **Emmi-08 ST H** est l'un des tout derniers **nettoyeurs à ultrasons à usage domestique** avec **boîtier en acier inoxydable et chauffage**. Idéal pour le **nettoyage des lunettes, des bijoux, des prothèses et des prothèses auditives**.

Caractéristiques

Volume du réservoir: 0,8 litres

Couvercle: acier inoxydable

Panier: acier inoxydable

Minuterie: 1 - 60 min.

Chauffage: 20-80 ° C

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Application

dentaire, application à domicile, laboratoire, optique, clouerie

Idéal pour le nettoyage de

des lunettes, des pièces de lunettes, des appareils auditifs, des prothèses, des bijoux et bien plus encore.

Le forfait comprend

- 1 x Emmi-08 ST H
- 1 couvercle pour Emmi-08 ST H
- 1 x panier pour Emmi-08 ST H
- 2 x concentré d'EM de votre choix (2 x 500 ml)
- 1 x panier rond pour Emmi-08 ST H

Dimensions

Dimensions extérieures (L x l x h): 200 x 110 x 160 mm

Déductions intérieures (L x l x h): 180 x 90 x 50 mm

Dimensions du panier (L x l x h): 170 x 75 x 40 mm

Contenu

Volume du réservoir: 0,8 litres

Capacité de travail: 0,7 litres

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Équipement

Réservoir: acier inoxydable 1.4301
Boîtier: acier inoxydable 1.4301
Degré de protection: IP 32
Port de vidange: non
Durée: 1-60 min. / opération continue
Chauffage: 20-80 ° C

Données techniques

Système oscillant: Transducteur à faisceau large 2 PZT
Générateur HF: protection contre les surcharges, stabilité électrique
Mode de fonctionnement: demi-onde simple
fréquence de fonctionnement: 45 kHz
Puissance des ultrasons: 60 watts
Puissance de chauffage: 140W
Tension secteur: 50/60 Hz
Raccordement secteur: 220 - 240 V

Accessoires

1 x couvercle en acier inoxydable - interception du bruit
1 x panier en acier inoxydable - protège les pièces de nettoyage et le réservoir

Information additionnelle

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Numéro de produit	61033
Application	Passe-temps et appareils de tous les jours
Taille du contenu	appareils de 0,5 à 2,0 litres
Fabricant	EMAG AG
Cycle de production	Accueil
Poids	2.2
Litre	0.8
Longueur en mm	200 x 110 x 160
Chauffage en w	140
Puissance des ultrasons	60
Fréquence ultrasonique en KHz	40

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/nettoyeurs-ultrasons/13250-nettoyeur-a-ultrasons-modele-em-08sth.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
capacité du nettoyeur	0.8 litre

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com