

FICHE PRODUIT

Nettoyeur à ultrasons, modèle EM H30

Référence : SOC-EM-H30

Points forts

- délais : 48 heures
- capacité du nettoyeur : 3 litre

Description du produit

Nettoyeur à ultrasons, modèle EM H30

Emmi-H30 offre beaucoup d'espace et un résultat de nettoyage convaincant.

Conçu pour épouser la forme du panier, le couvercle est idéalement placé sur l'appareil et la chaleur est maintenue plus longtemps dans l'appareil.

Caractéristiques

Volume du réservoir: 3,0 litres

Couvercle: acier inoxydable

Panier: acier inoxydable

Minuterie: 1 - 60 min.

Chauffage: 20 - 80 ° C

Robinet de vidange

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Applications

Dentaire, usage domestique, laboratoire, optique, studio, atelier, application industrielle

Idéal pour le nettoyage

Lunettes, pièces de lunettes, appareils auditifs, prothèses dentaires, pièces d'armes, bijoux, pièces de moteur et de plastique, verre

Le forfait comprend

- 1 x Emmi-H30
- 1 x housse pour Emmi-H30
- 1 x panier pour Emmi-H30
- 1 x nettoyant universel EM-080 (100 ml)

La description:

Appareil universel avec cuve oscillante en acier inoxydable et boîtier en acier inoxydable.
Minuterie 1-60 min., Fonctionnement continu, robinet de vidange et chauffage.

Dimensions

- Dimensions extérieures (L x l x h): 265 x 165 x 225 mm
- Dimensions intérieures du réservoir (L x l x h): 238 x 138 x 100 mm
- Dimensions du panier (L x l x h): 220 x 120 x 60 mm

Contenu

- Volume du réservoir: 3,0 litres
- Volume de remplissage: 2,6 litres

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Équipement

Réservoir interne: acier inoxydable 1.4301
Boîtier: acier inoxydable 1.4301
Degré de protection: IP 32
Robinet de vidange: oui
Minuterie: 1-60 min / fonctionnement continu
Chauffage: 20-80 ° C

Spécifications techniques

Transducteurs: 2 transducteurs à large faisceau PZT
Générateur HF: protégé contre les surcharges, puissance constante
Modes: demi-onde facile
Fréquence de fonctionnement: 45 kHz
Puissance ultrasonique: max. 120 watts
Puissance de chauffage: 120 Watts
Alimentation: 50/60 Hz
Alimentation: 220 - 240 V

Accessoires

Couvercle en acier inoxydable - insonorisant
Panier en acier inoxydable - conserve le réservoir nettoyé et nettoyé

Information additionnelle

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Numéro de produit :	60093
Application:	Équipement d'atelier
Taille du contenu:	appareils de 2,5 à 4,0 litres
Fabricant:	EMAG AG
Cycle de production:	Kompakt
Poids :	4,83
Heure de livraison :	en stock, 3 - 6 jours
Litre:	3.0
Longueur en mm:	265x165x225
Chauffage en w:	180
Puissance des ultrasons:	180
Fréquence ultrasonique en KHz:	40

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/nettoyeurs-ultrasons/13257-nettoyeur-a-ultrasons-modele-em-h30.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
capacité du nettoyeur	3 litre

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com