

FICHE PRODUIT



Nettoyeur à ultrasons, modèle EM H120

Référence : SOC-EM H120

Points forts

- délais : 48 heures
- capacité du nettoyeur : 12 litre

Description du produit

Nettoyeur à ultrasons, modèle EM H120

Emmi-H120L est le premier appareil de la société **EMAG AG** doté d'un **creux long rectangulaire**. L'appareil est **idéal pour le nettoyage de produits de nettoyage allongés**.

Caractéristiques

Volume du réservoir: 12,0 litres

Couvercle: acier inoxydable

Panier: acier inoxydable

Minuterie: 1 - 60 min.

Chauffage: 20 - 80 ° C

Robinet de vidange

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Applications

Dentaire, usage domestique, laboratoire, optique, studio, atelier, application industrielle

Idéal pour le nettoyage

Lunettes, pièces de lunettes, appareils auditifs, prothèses dentaires, pièces d'armes, bijoux, pièces de moteur et de plastique, verre

Le forfait comprend

1 x Emmi-H120L

1 x housse pour Emmi-H120L

1 x panier pour Emmi-H120L

1 x nettoyant universel EM-080 (500 ml)

La description

Appareil universel avec cuve oscillante en acier inoxydable et boîtier en acier inoxydable.

Minuterie 1-60 min., Fonctionnement continu, robinet de vidange et chauffage.

Dimensions

Dimensions extérieures (L xlxh): 600 x 165 x 355 mm

Dimensions intérieures du réservoir (L xlxh): 500 x 135 x 150 mm

Dimensions du panier (L xlxh): 480 x 120 x 135 mm

Taille de maille: 11x11 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Contenu

Volume du réservoir: 12,0 litres

Capacité de travail: 11,1 litres

Équipement

Réservoir interne: acier inoxydable 1.4301

Boîtier: acier inoxydable 1.4301

Protection: IP 32

Robinet de vidange: oui

Minuterie: 1-60 min / fonctionnement continu

Chauffage: 20-80 ° C

Spécifications techniques

Transducteurs: Système de transducteurs à large faisceau de 5 PZT

Générateur HF: protégé contre les surcharges, puissance constante

Modes: demi-onde facile

Fréquence de fonctionnement: 45 kHz

Puissance ultrasonique: max. 300 watts

Puissance de chauffage: 200 Watts

Alimentation: 50/60 Hz

Alimentation: 220 - 240 V

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Accessoires

Couvercle en acier inoxydable - bruits de contact

Panier en acier inoxydable - conserve le réservoir nettoyé et nettoyé

Information additionnelle

Numéro de produit	98216
Application:	Équipement industriel
Taille du contenu:	appareils de 4,5 à 15,0 litres
Fabricant:	EMAG AG
cycle de production:	Industrie
Poids :	11.6
Litre:	12.0
Longueur en mm:	600x165x355
Chauffage en w:	350
Puissance des ultrasons:	300
Fréquence ultrasonique en KHz:	40

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/nettoyeurs-ultrasons/13264-nettoyeur-a-ultrasons-modele-em-h120.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
capacité du nettoyeur	12 litre

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com