

FICHE PRODUIT



Nettoyeur à ultrasons, modèle EM D60

Référence : SOC-EM-D60

Points forts

- délais : 48 heures
- capacité du nettoyeur : 6 litre

Description du produit

Nettoyeur à ultrasons, modèle EM D60

Emmi-D60 est un **appareil à ultrasons** pour le **segment de nettoyage moyen et supérieur**. En raison du **volume d'espace et des performances de nettoyage accrues**, **Emmi-D60** offre des **résultats de nettoyage idéaux**.

Caractéristiques

Volume du réservoir: 6,0 litres

Réservoir: acier inoxydable

Couvercle: acier inoxydable

Minuterie: 1-60 min.

Chauffage: 20 - 80 ° C

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fonction dégazage

Fonction de balayage

Régulateur de puissance à ultrasons

Robinet de vidange

Applications

Industrie dentaire, usage domestique, laboratoire, optique, studio et atelier.

Idéal pour le nettoyage

Lunettes, pièces de lunettes, appareils auditifs, prothèses dentaires, pièces d'armes, bijoux, pièces de moteur, pièces en plastique, verre et bien plus

Le forfait comprend

1 x Emmi-D60

1 x housse pour Emmi-D60

1 x panier pour Emmi-60

1 x nettoyant universel EM-080 (100 ml)

La description

Appareil universel avec cuve oscillante en acier inoxydable et boîtier en acier inoxydable.

Minuterie 1-60 min., Fonctionnement continu, robinet de vidange et chauffage.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Dimensions

Dimensions extérieures (L x l x h): 330 x 175 x 290 mm

Dimensions intérieures du réservoir (L x l x h): 302 x 152 x 150 mm

Dimensions du panier (L x l x h): 280 x 135 x 135 mm

Contenu

Volume du réservoir: 6,0 litres

Volume de remplissage: 5,4 litres

Équipement

Réservoir interne: acier inoxydable 1.4301

Boîtier: acier inoxydable 1.4301

Degré de protection: IP 32

Robinet de vidange: oui

Minuterie: 1-60 min / fonctionnement continu

Chauffage: 20-80 ° C

Régulation de puissance: 50% / 100%

Technologie de balayage: Oui (augmente les performances ultrasoniques normales pour les salissures particulièrement lourdes)

Fonction Degas: Oui (dégazage de l'eau du robinet (par exemple, oxygène) avant la mise en service, ce qui permet d'obtenir une puissance ultrasonique optimale)

Spécifications techniques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Transducteurs: Système de transducteurs à 3 faisceaux larges PZT

Générateur HF: protégé contre les surcharges, puissance constante

Modes: demi-onde facile

Fréquence de fonctionnement: 45 kHz

Puissance ultrasonique: max. 240 Watt

Puissance de chauffage: 120 Watts

Alimentation: 50/60 Hz

Alimentation: 220 - 240 V

Accessoires

Couvercle en acier inoxydable - insonorisant

Panier en acier inoxydable - conserve le réservoir nettoyé et nettoyé

Information additionnelle

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Numéro de produit	60017-MF
Application	Équipement d'atelier
Taille du contenu	appareils de 4,5 à 15,0 litres
Fabricant	EMAG AG
Cycle de production	Universel
Poids	9,0
Litre	6.0
Longueur en mm	330x175x290
Chauffage en w	120
Puissance des ultrasons	240

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/nettoyeurs-ultrasons/13270-nettoyeur-a-ultrasons-modele-em-d60.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
capacité du nettoyeur	6 litre

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com