

FICHE PRODUIT



Nettoyeur à ultrasons, modèle EM MF30

Référence : SOC-EM MF30

Points forts

- délais : 48 heures
- capacité du nettoyeur : 3 litre

Description du produit

Nettoyeur à ultrasons, modèle EM MF30

Le nettoyeur à ultrasons Emmi-MF30 présente d'énormes avantages grâce à sa **fonction multifréquence**. La **cavitation** est influencée par **les basses fréquences (40 kHz) ou les hautes fréquences (20 kHz)**. Même les pollutions les plus résistantes peuvent être facilement éliminées.

Équipement

Technique de balayage

Fonction de dégazage

Régulateur à ultrasons

Minuteur

Chauffage

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Zone d'application

Dentaire, domestique, laboratoires, optique, studios et ateliers, industrie

Idéal pour le nettoyage

Modélisme, pièces d'armes, bijoux, pièces mécaniques, carburateurs, pièces en plastique et en verre

La livraison comprend

1x Emmi-MF30

1x housse pour Emmi-MF30

1x panier pour Emmi-MF30

1x EM-080 100ml

La description

Nettoyeur à ultrasons multi-fréquences tout en acier inoxydable.

Minuterie 1-60 min., Mode de fonctionnement continu, robinet de vidange et chauffage.

Dimensions

Dimensions extérieures du nettoyeur (L x l x h): 265 x 165 x 25 mm

Dimensions internes du réservoir (L x l x h): 238 x 138 x 100 mm

Panier intérieur (L x l x h): 220 x 120 x 60 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Capacité

Volume nominal du réservoir: 3,0 litres

Volume utile: 2,4 litres

Les caractéristiques

Réservoir: acier inoxydable 304

Nettoyant: acier inoxydable 304

Classe de protection: IP 32

Robinet de vidange: oui

Minuterie: 1-60 min / mode de fonctionnement permanent

Chauffage: 20-80 ° C

Réglage de la puissance ultrasonique: 20% / 40% / 60% / 80% / 100%

Technique de balayage: Oui (balayage de fréquence pour éviter la formation d'ondes stationnaires)

Spécifications techniques

Système oscillant: émetteur 2 PZT à grand rayon

Générateur haute fréquence: Protection contre les surcharges, puissance normale

Mode de fonctionnement: ondes simples

Fréquence de fonctionnement multiple: 20/40 kHz réglable

Puissance ultrasonique: max. 280 watts

Puissance de chauffage: 120 Watt

Tension: 50/60 Hz

alimentation: 220 - 240 V

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Accessoires

Couvercle en acier inoxydable - isolation phonique

Panier en acier inoxydable - Protection des objets nettoyés et du réservoir

Plus d'informations

Numéro d'article 60017-MF

Domaines d'application Pour atelier

Contenu contenu Electroménager 4,5 à 15,0 litres

Fabricant EMAG AG

Série universelle

Poids 9.0

Litre 6.0

Longueur en mm 330

Diamètre en mm: 175

Puissance de chauffage 120

Puissance ultrasonique 240

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ultrasons-eth/13274-nettoyeur-a-ultrasons-modele-em-mf30.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
capacité du nettoyeur	3 litre

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com