

FICHE PRODUIT

Armoire de séchage de verrerie, Modèle XAS320

Référence : SOC-XAS320

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Armoire de séchage de verrerie, Modèle XAS320

L'armoire de séchage XAS320 de 320 litres est prévue pour sécher et entreposer de la verrerie. Elle est fonctionnelle, simple d'utilisation, facile d'entretien et économe.

L'intérieur et l'extérieur sont en acier électro zingué recouverts d'une peinture époxy. Longue durée de vie. Le tableau de commandes est placé en partie haute de l'armoire.

La porte à double battant est constituée d'un vitrage sécurit résistant aux chocs.

Les pieds fixes sont réglables en hauteur pour un équilibre parfait de l'armoire. L'air est aspiré par deux ventilateurs en partie haute de l'armoire. Il est chauffé puis soufflé dans le volume utile par l'arrière en partie basse.

Ce recyclage d'air ainsi qu'un renouvellement d'air permanent de 15 m³/h permettent un séchage optimisé de votre verrerie. L'air humide s'échappe par une ouverture située sur le dessus de l'armoire.

Le chauffage est assuré par des résistances en épingle sous blindage inox, idéalement disposées dans le flux d'air. Le chauffage est assuré par des résistances en épingle sous blindage inox, idéalement disposées dans le flux d'air.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Le régulateur de température C3000 est équipé d'un microprocesseur très précis et particulièrement fiable.

Mesure par sonde PT100. Régulateur électronique PID. Précision : 0.1°C.

Caractéristiques Techniques: Armoire de séchage de verrerie, Modèle XAS320

- Affichage de la température de consigne et de celle mesurée.
- Départ différé : de 1min à 99h59min.
- Minuterie d'arrêt avec buzzer de fin de cycle.
- Alarme dépassement de température.

Température maximale : 60°C

Dimensions:

Volume intérieur : 320 litres

Dimensions intérieures (L x P x H) : 900 x 600 x 600 mm

Dimensions extérieures (L x P x H) : 946 x 714 x 857 mm

Plateaux en acier inoxydable:

Nombre de plateau : 2 livrés / 6 maximum dans l'étuve

Dimensions du plateau (LxP) : 892 x 596 mm

Charge max. répartie par plateau : 30 kg

Charge max. dans l'étuve : 60 kg (poids des plateaux non compris)

Alimentation & Divers :

Alimentation : 230V ~1P 50/60Hz 16A

Puissance de chauffage : 2000 W

Nombre de portes : 2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Poids : 92 kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie**Garantie 2 ans**

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/incubateurs/13750-armoire-de-sechage-de-verrerie-modele-xas320.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com