

FICHE PRODUIT

Lampe d'opération deux coupoles à LED avec télécommande 700/700 LED

Référence : SOC-H304020

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules LED
- Type de fixation : Plafonnier
- Domaines d'utilisation de la lampe : Polyvalente

Description du produit

Lampe d'opération deux coupoles à LED avec télécommande 700/700 LED

La **lampe d'opération deux coupoles à LED avec télécommande** est sans ombre et peut être utilisée dans diverses occasions d'opérations pour répondre à la demande d'éclairage idéale pour le bloc opératoire moderne.

Le système optique à réflexion totale est fabriqué par la technologie CAD / CAM, sa profondeur d'éclairage peut atteindre 1300 mm; en utilisant la technologie de compensation de la température de couleur, la réversion des couleurs est augmentée, et il convient mieux à l'éclairage de la chirurgie complexe comme la chirurgie de l'encéphale et la chirurgie du thorax.

Le panneau est fabriqué en PC allemand (plastique anti-balle) par moulage par injection, rend la lumière plus douce et plus fiable

Caractéristiques techniques :

- Éclairement: $\geq 160,000\text{Lux}$ / $\geq 160,000\text{Lux}$
- Température de couleur: $4300 \pm 200\text{K}$
- Indice de réduction de couleur (Ra): 93

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Profondeur d'éclairement: ≥ 1300 mm Éclairement total: 426 W / m²
- Taille du champ lumineux: 160 $\times$ 280 mm
- Ampoule LED: 3,3 mW / m²lx Durée de vie de l'illuminant: 50 000 h
- Alimentation: AC110-240v, 50 / 60Hz
- Réglage de la luminosité: Réglage automatique de la lumière en 8 étapes
- Hauteur d'installation la plus basse: 2900 mm
- Consommation électrique totale: 140 W
- Quantité totale d'ampoules LED: 216 pièces (18 * 6 + 18 * 6)
- Livré avec une télécommande

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/14150-lampe-d-operation-deux-coupoles-a-led-avec-telecommande-700-700-led.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules LED
Type de fixation	Plafonnier
Domaines d'utilisation de la lampe	Polyvalente

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com