

FICHE PRODUIT

Laboratoire mobile

Référence : SOC-1820201

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Laboratoire mobile

Dimensions extérieures

Longueur totale du conteneur : 13600 mm

Longueur totale de la remorque avec espace pour le générateur et espace technique pour les unités HVAC : 13600 mm

Largeur totale (déployée) : 2550 mm

- Peut être accouplé à une tête de tracteur pour le transport entre différents sites, en respectant la législation en vigueur concernant la circulation sur les voies publiques
- Cloisons intérieures : Hall d'entrée avec portes sas, Salle du sas, Zone de laboratoire, Zone technique pour le générateur et les unités extérieures, unités extérieures.

Remorque à 2 essieux

- Remorque à 2 essieux de conception spéciale
- 2", acier forgé, certifié CE, sellette d'attelage de 1250 mm de hauteur par rapport au sol

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Système de freinage EBS, double circuit conduite de frein (pneumatique), conforme à la norme EEC97/12 (le système EBS incluant le système ABS)
- Frein de stationnement
- Capacité de charge de 9 tonnes (chaque essieu)
- 4+1 roues avec jantes en acier équipées de pneus
- Système de suspension pneumatique sur les deux essieux
- Protège-roues de haute qualité (garde-boue) sur toutes les roues de haute qualité (garde-boue) sur toutes les roues
- Système électrique 24 volts (adapté à toutes les têtes de camion internationales), 7 pôles
- Système électrique avec différentes couleurs, câbles résistants
- Vérins mécaniques à double vitesse (jambes mécaniques), 2 jeux (1 à l'avant, 1 à l'arrière de la remorque),(capacité de levage de 25 tonnes, 50 tonnes de capacité de charge)
- Armoires de rangement de part et d'autre de la remorque, verrouillables avec ses propres joints de ballon, éclairage LED intégré sur toutes les boîtes ventrales
- Caméra de stationnement (à l'arrière de la remorque)

Système électrique et électronique

- Fusibles indépendants pour tous les systèmes d'éclairage et les prises électriques
- Tige de mise en terre et système de mise en terre
- Câbles électriques sans soudure (pour protéger le système de tout court-circuit)
- Câbles électriques sans halogène (résistants au feu)
- Tableau de distribution principal (protection IP) comprend les fusibles, les relais et les interrupteurs de tous les systèmes électriques
- Générateur et panneau de connexion électrique externe et fusibles principaux
- Schéma électrique (fixé à l'armoire de commande)
- Câbles de données CAT6A et prises dans toutes les pièces
- Relais de contrôle de phase
- Fourni avec un connecteur général pour l'alimentation du réseau électrique local

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- La prise extérieure est dotée d'une protection contre le contact avec des éléments conducteurs et une protection contre les intempéries (IP67). Dispose d'un système de protection électrique qui empêche le moteur de démarrer tant que la prise de courant est branchée
- Rallonge de 15 mètres pour le réseau électrique local

Caractéristiques de l'intérieur

- Facilement nettoyable, surfaces intérieures de haute qualité à l'intérieur
- Matériau d'isolation XPS de 100 mm
- Toutes les surfaces du fond du conteneur sont recouvertes avec un panneau de fibre de 2 mm (entre le conteneur et la carrosserie de la remorque), ~10 cm plinthe ovale sur tous les coins du sol (coins hygiéniques)
- Contreplaqué étanche de 18 mm
- Revêtement de sol homogène en PVC de 2 mm, antidérapant, hygiénique (anti-bactérien), nettoyable à l'eau, anti-statique, facilement lavable, résistant à l'eau et à tous les types de désinfectants
- Equipement intérieur et laboratoire : brides de fixation de l'équipement (le design final sera communiquée après la commande de persuasion)
- Barres de renfort pour charges lourdes & superstructures pour les points d'installation des appareils (les emplacements définitifs seront discutés lors de la fabrication)

Parois extérieures et toit principal du conteneur

- XPS haute densité de 50 mm isolé
- Double couche de MDF 4 mm
- Double couche de feuilles de fibre de verre de 2 mm (GRP) (Gelcoated)
- Toit principal en pente, protégé contre la pluie ; murs avec matériau d'isolation supplémentaire (l'épaisseur totale de l'isolation sera de 100 mm)
- Toutes les surfaces extérieures et intérieures sans joints, lisses
- Surfaces en PRV facilement réparables (les outils nécessaires seront fournis gratuitement)
- Escaliers avec marches antidérapantes facilement démontables de type aluminium
- Mains courantes en acier inoxydable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Compartiments de rangement des escaliers, verrouillables
- Système Inter-Lock pour les portes d'entrée et de sortie avec joints à ballons spéciaux et fermeture de porte hydraulique
- Air-Lock pour la circulation des échantillons avec des fermetures hydrauliques spéciales
- Portes d'entrée Air-Lock entre les couloirs avec des joints à ballons spéciaux et ferme-porte hydraulique

Système de ventilation hygiénique avec filtres HEPA

- Unité HVAC de conception spéciale avec DX Batterie de refroidissement (fonctions de refroidissement et de chauffage)
- Changement facile des filtres
- Fixations des unités externes avec des absorbeurs de vibrations de type spécial
- Système d'évacuation des condensats sur toutes les unités intérieures
- Peut être facilement contrôlé par un écran tactile
- Contrôle automatique du canal d'air
- G4, midi plate, H13 et H14 HEPA (lignes d'entrée et d'évacuation)
- Différents modes pour les cycles de filtrage de l'air (Fonctionnement, Attente, Décontamination, ventilation et plus encore...)
- Capacité de renouvellement de l'air de 30 cycles/heure
- Canaux d'air isolés, acier inoxydable
- Ventilateurs de soufflage et d'aspiration avec vitesses réglables
- Contrôle du transmetteur de pression (pour pression négative)
- Manomètre différentiel
- Support de fibre d'aspiration en acier inoxydable
- Aérostats de soufflage en acier inoxydable
- Toutes les chambres seront scellées

Système d'eau et composants de l'eau

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Évier décoratif de haute qualité avec robinets h/c, miroir, porte-serviettes, distributeur de savon
- Chauffe-eau électrique avec température réglable
- Pompe à eau automatique
- Tuyauterie d'eau chaude et froide
- Réservoirs d'eau propre de 500 litres avec vannes d'alimentation et de vidange
- Réservoirs d'eau usée de 500 litres avec vannes d'alimentation et de vidange

Eclairage LED intérieur

- Éclairage LED SLIM à haute efficacité
- Système d'éclairage d'urgence dans chaque intérieur avec kit de batterie intégré
- Economie d'énergie

Eclairage LED extérieur

- Éclairage LED extérieur à haute efficacité : éclairage périmétrique et facilite l'accès à l'intérieur de la maison.

Compartiment du générateur et diesel

Générateur

- Zone technique pour le groupe électrogène
- Câbles électriques pour la connexion du générateur
- Générateur diesel, refroidisseur d'eau
- Régulateur de tension automatique et commutateurs de transfert automatiques
- Réservoir de carburant encastré

Mobilier de laboratoire

- Le mobilier du sas personnel se compose d'étagères et d'un petit évier installés en un seul bloc.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- L'évier est alimenté en eau par un robinet à boisseau sphérique.
- Les deux produits sont faciles à décontaminer et résistent à l'humidité.
- Des crochets muraux sont accrochés dans le sas de l'entrée

Cabinet de laboratoire, 4 sets

Dimensions

Largeur: 600 mm

Longueur: 1300 mm

Hauteur: 850 mm

Cabinet de rangement, 4 pièces

Dimensions

Largeur: 400 mm

Longueur: 1200 mm

Hauteur: 600 mm

Cabinet de rangement, 1 pièce

Dimensions

Largeur: 400 mm

Longueur: 750 mm

Hauteur: 1730 mm

Avec 02 portes en verre

3 étagères

Hauteur ajustable

Fauteuil de bureau, 3 pièces

Qualité supérieure

Hauteur ajustable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Avec dossier

Alarme et sécurité

2 Kg d'extincteur (2 pièces)

Détecteurs de fumée dans chaque pièce

Peinture

- Tous les profils sont sablés et revêtus primaire en atelier
- Trois couches primaires d'époxy avec la marque Jotun/PPG (protection contre la corrosion)

Connexion aux services publics

- Permet la connexion aux services publics (électricité, eau, eaux usées, internet) avec toutes les connexions nécessaires

Certifications

- Attestation de conformité CE
- ISO 9001-2015 Système de gestion de la qualité
- ISO14001-2015 Système de management environnemental
- ISO45001-2018 Systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail
- EN-15614-1 Certificats de soudeur, PQR, pWPS

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14966-laboratoire-mobile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com