


FICHE PRODUIT

Microscope opératoire S100 / OPMI pico ORL

Référence : SOC-OP369852

Points forts

- délais : 48 heures
- Tête d'observation : Binoculaire

Description du produit

Microscope opératoire S100 / OPMI pico ORL

Le **microscope opératoire S100/OPMI PICO ORL** est le microscope idéal pour toutes vos opérations en ortho-rhino laryngoscopie. Ergonomique, et facile à utiliser, le microscope **OPMI PICO** s'adapte facilement à votre utilisation et environnement.

Configuré dès à présent votre microscope opératoire ORL en fonction de votre besoin!

Caractéristiques techniques du Microscope opératoire S100 / OPMI pico ORL

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Système de grossissement	-Changeur de grossissement apochromatique manuel - Cinq positions crantées : $\gamma = 0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x, 2,5x$
Tubes	- Tube binoculaire incliné à 45°, f = 170 mm- Tube binoculaire inclinable de 0° à 180° ; f = 170 ou f = 200 mm (en option)- Tube binoculaire dépliable f170/f260, incluant la fonction PROMAG générant un grossissement additionnel de 50% et la fonction de rotation intégrée (en option)
Oculaires	Oculaires à grand angle de 12,5x et 10x, également utilisables par des porteurs de lunettes
Plage de grossissements	Exemple avec un objectif de 250 mm et des oculaires de 12,5x. Grossissement/diamètre du champ de vision : 3,4x 5,1x 8,5x 13,6x 21,3x65 mm 43 mm 26 mm 16 mm 10 mm
Mise au point	- Mise au point manuelle dans une plage de 13 mm- 3 objectifs de focalisation disponibles : f = 200 mm, f = 250 mm, f = 300 mm, interchangeables
Statif de microscope, mobilité	Corps de microscope adapté à des systèmes de suspension S100 via-Raccord à 120° - Ensemble rotatif opto-mécanique - Raccord rotatif du microscope OPMI pico avec une plage de pivotement de +/-25° - Diaphragme annulaire intégré, intercalable pour accroître la profondeur de champ - Protégé par EP sous le n° de brevet 1420280Poignées : 4 versions
Optiques additionnelles	Optique coudée avec raccord de tube à queue d'aronde (en option) Diaphragme à double iris pour accroître la profondeur de champ (en option)
Systèmes d'éclairage	- Dispositif d'éclairage coaxial à lumière froide, intégré- Bouton de réglage de la luminosité disposé juste au-dessus du tube d'observation- Dispositif d'éclairage halogène intégré de 12 V 100 W avec 2 lampes halogènes à réflecteur, logées dans le module de changement rapide- Dispositif d'éclairage au xénon intégré de 12 V 180 W, semblable à la lumière du jour, avec 2 lampes au xénon logées dans le module de changement rapide (en option)
Caractéristiques électriques	
Tension nominale	115 V c.a. (100...120 V c.a. $\pm 10\%$) ; 230 V c.a. (220...240 V c.a. $\pm 10\%$)
Courant absorbé, éclairage aux halogènes	115 V c.a. max. 2,0 A ; 230 V c.a. max. 1,0 A
Courant absorbé, éclairage au xénon	115 V c.a. max. 5,0 A ; 230 V c.a. max. 2,5 A
Fréquence nominale	50/60 Hz

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Système de grossissement	-Changeur de grossissement apochromatique manuel - Cinq positions crantées : $y = 0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x, 2,5x$
Fusibles, éclairage aux halogènes	115 V c.a. T 6,3 A/H 250 V ; 230 V c.a. T 3,15 A/H 250 V
Eclairage au Xénon	Disjoncteur automatique
Caméra vidéo intégrée (en option)	Immédiatement opérationnelle
Caméra vidéo HD	- En haute définition intégrale (1080p) ou en haute définition (720p) - Optimisation de l'image spécifique de l'application - Immédiatement prête à servir - Fonction de zoom électrique intégrée- Sorties : • HDMI, DVI via câble de carte (1080p/720p) • YPbPr (sortie de composant analogique 720p /1080i) • VBS (composite), norme vidéo : PAL/NTSC
Unité de commande vidéo MediLive (SD)	- Prête à fonctionner à tout instant- Fonction « Freeze » d'arrêt sur image pour obtenir des plans fixes- Rotation de l'image - Paramètres d'utilisateur personnalisables - Norme vidéo : PAL/NTSC- Ports : Y/C (S-vidéo) et VBS (composite)
Unité de commande vidéo MediLive, numérique (SD)	En plus des fonctions susmentionnées de la caméra vidéo SD intégrée, la caméra vidéo à interface numérique présente les sorties suivantes : - Support de stockage connecté : USB 2.0 - Sortie vidéo numérique : DV (IEEE 1394)
Accessoires	- Dispositif anti-projection protégeant l'objectif- Housses Vision Guard pour travailler dans des conditions stériles
Caméra vidéo intégrée	• HD-ready 720p • Full HD 1080p • Live & streaming (Full HD 1080p) avec licence enregistrement • Câbles • Moniteurs HD
Solutions vidéo externe	• Adaptateur pour appareil photo reflex ou • FlexioStill™ adaptateur pour appareil photo numérique ou • FlexioMotion™ adaptateur pour caméscope numérique
Asepsie	• Dispositif anti-projection pour l'objectif • Housses VisionGuard® pour travailler dans des conditions stériles
Optiques	Diaphragme double iris pour améliorer la profondeur de champ
Autres	Plateau pour instruments sur statif sol

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit



<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/15048-microscope-operatoire-s100-opmi-pico-ori.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Tête d'observation	Binoculaire

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com