

FICHE PRODUIT

AUTO REFRACTO-KERATOMETRE FA 6500

Référence : SOC-FA6500

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

AUTO REFRACTO-KERATOMETRE FA 6500

Optez dès à présent pour l'**auto-réfracto kératomètre FA 6500** afin d'améliorer la qualité de votre service et/ ou cabinet d'ophtalmologie.

Précis, rapide et simple d'utilisation, l'**auto-réfracto- kératomètre FA 6500** vous est proposé en deux configurations pour s'adapter au mieux à votre besoin:

FA 6500: Réfractomètre automatique

FA 6500 K : Avec kératomètre, écran tactile, mentonnière motorisée, auto-tracking, auto-floutage, écran tiltable

Caractéristiques techniques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Puissance de la sphère	-20 ~+20D (VD=12) Par pas de 0.125D
Puissance du cylindre	-8~+8D , (Par Pas de 0.125D)
Axe (AX)	0~180° (par pas de 1°)
Distance entre pupilles (PD)	45~88mm, Pas 1 mm
Distance Vertex (VD)	0 mm, 12 mm, 13.75 mm
Diamètre minimal de la pupille	2 mm
Rayon de courbure	5.0~10mm (par pas d'incrément: 0.01 mm)
Puissance cornéenne	33.75-67.50D (lorsque l'indice de réfraction équivalent au coin est à 1.337) (Choix de l'incrément de 0.12 à 0.25D)
Astigmatisme cornéen	0~8D (Choix de l'incrément de 0.12, 0.25D)
Axe	1~180° (incrément : 1°)
Diamètre cornéen	2.0~14 mm (incrément : 0.1 mm)
Mémoire de données	Total de série de 10 données (pour œil droit et gauche)
Charte	Suivi du système de diagramme de brouillard coloré
Affichage	7 pouces, TFT, écran LCD
Imprimante	Imprimante thermique
Alimentation	220V/110V, 50/60Hz
Dimensions	478 x 268 x 472 mm
Poids	- 20 kg (44 lb)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/refractometre-keratometre/15326-auto-refracto-keratometre-fa-6500k.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
ophta_configuration - Réfractomètre automatique	SOC-FA65001	
ophta_configuration - Auto-réfracto-kératomètre	SOC-FA6500K	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com