

FICHE PRODUIT

Lampe scialytique une coupole modèle KL-700III

Référence : SOC-KL700III

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules Halogènes
- Type de fixation : Plafonnier
- Domaines d'utilisation de la lampe : Polyvalente

Description du produit

La **Lampe scialytique une coupole modèle KL-700III** est une **lampe d'opération plafonnrière** dotée d'un réflecteur de squamulose en feuille d'aluminium avec un panneau polonais importé. Le bras principal de la **lampe KL-700III** est fait en titane et les coupoles utilisent des **ampoules halogènes OSRAM 6**. Le changement de ces ampoules se fait de manière automatique en ampoule de veille en 1/2 seconde .

La **Lampe scialytique une coupole modèle KL-700III** a aussi l'avantage de posséder un indicateur pour ampoule endommagée, une poignée rechargeable et une batterie optionnelle

Caractéristiques de la Lampe scialytique une coupole modèle KL-700III

- Illumination: 80,000-160,000LX (à 1 m de distance)
- Diamètre de la facule: $\varnothing 100 \sim \varnothing 280\text{mm}$
- Profondeur du faisceau lumineux: $\geq 600\text{mm}$
- Réglage de la luminosité: 8 étapes en continu
- Changement des lampes principales et de veille: automatique
- Température de couleur: $4500\text{K} \pm 500\text{K}$
- Élévation de température: $\leq 12^\circ\text{C}$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Augmentation de la température sur la tête du patient: ≤ 2 °C
- Diamètre du support de lampe: 700 mm
- Tension secteur: AC220V $\pm$ 20% 50Hz
- Tension de l'ampoule: puissance de l'ampoule AC24V
- Puissance d'entrée: 200VA Hauteur d'installation: 280-320cm
- Dimensions 749 * 744 * 372 1234 * 954 * 452
- Poids brut: 92 kg
- Volume: 0,74 m3

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/operation-plafonnier-coupole/15329-lampe-sciaiytique-une-coupole-modele-kl-700iii.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules Halogènes
Type de fixation	Plafonnier
Domaines d'utilisation de la lampe	Polyvalente

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com