

FICHE PRODUIT



Appareil d'anesthésie modèle X40

Référence : SOC-574852

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Appareil d'anesthésie modèle X40

L'**Appareil d'anesthésie modèle X40** est un ensemble de composants connectés au patient pour permettre d'assurer : l'oxygénation, la ventilation et l'administration d'agents anesthésiques volatils...

A) Unité principale :

1) Ventilateur à commande électrique à entraînement pneumatique :

- * Volume courant 10 ~ 1600mL
- * Mode de ventilation: VCV, PCV, SIMV-VC, manuel
- * Écran couleur LCD TFT 8,4 "avec écran tactile
- * Batterie intégrée

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Vanne PEEP électronique intégrée
- * Paramètre et boucles de mécanique pulmonaire (P-V, V-F)
- * Module de surveillance O2

2) Alimentation en gaz: O2, N2O, Air

3) Débitmètre: débitmètre à 6 tubes

4) Système de garde hypoxique

5) O2 flush

6) Système d'absorbeur chauffé et autoclavable avec conception BYPASS

7) Support monté pour double vaporisateurs Selectatec®

B) Accessoires :

- 1x Circuit respiratoire jetable pour adulte;
- 1x Manuel d'utilisation ;
- 1x Gazoduc O2, 5 m;
- 1x Gazoduc N2O, 5 m;
- 1x Gazoduc AIR, 5 m;
- 1x Cordon d'alimentation secteur.

C) Fonctions optionnelles :

- Mode de ventilation: SIMV-PCV, SPONT / PSV, modes de sauvegarde: VCV et PCV;
- Système YOKE (1 * O2 & 1 * N2O);
- ACGO;
- Module de surveillance EtCO2 (sidestream);
- Sortie d'oxygène auxiliaire;
- Débitmètre d'oxygène auxiliaire avec humidificateur;
- Vaporisateur de la marque Siriusmed;
- Vaporisateur de la marque UK Penlon;
- Assemblée AGSS

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

D) Paramètres techniques :**Appareil :**

- Taille : 1410 x 950 x 650 (H x W x D) ;
- Poids : 110kg ;
- Couvercle supérieur: poids de 30 kg, Taille : 580 x 400mm
- Mode de ventilation: VCV, PCV, SIMV-V, manuel, veille, (en option: SIMV-P, SPONT / PSV)
- Volume de marée: 50-1500ml PEEP électronique, paramètres de la mécanique pulmonaire.
- Forme d'onde: Paw-T, Flow-T, V-T, CO2-T
- Boucle: P-V, V-F
- Surveillance de la pression: contrôle: O2, N2O, Air ; cylindre: O2, N2O
- Paramètre de surveillance: volume de marée, MV, fréquence, I: E, pression des voies respiratoires, Pmin, conformité, résistance.
- Application: adulte et nourrisson
- Vaporisateur: barre sélective pour deux positions
- Alimentation en gaz: O2, N2O, Air
- Débitmètre à 6 tubes: O2: 0 ~ 10LPM, N2O: 0 ~ 12LPM, Air: 0 ~ 15LPM
- O2%: capteur O2
- O2 auxiliaire: débitmètre auxiliaire d'O2 (O2: 0 ~ 15LPM) (facultatif)
- ACGO: oui
- Batterie: batterie NI-MH intégrée.> 90 minutes
- Yoke: 2 (O2, N2O) (facultatif)
- Bouteille de gaz: O2, N2O (facultatif)
- Absorbeur de cycle: intergrade, conception de dérivation, système de chauffage.

Affichage :

- Type: TFT couleur (écran tactile);
- Taille: 8,4 pouces
- Résolution: 640 x 480 pixels

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Éclairage de la surface de travail: LED

Indication LED :

- Indication d'alarme
- Courant alternatif
- Batterie

Instruction audio : Haut-parleur: l'alarme retentit

Contrôle: bouton, appuyez sur la touche

Interface: RS232, VGA, USB trois puissances de sortie auxiliaire

Mobilité : Roulette: 4 roulettes antistatiques, diamètre Ø125mm (2 freins à l'avant)

Boîte à outils : Tiroir: 200 x 392 x 398 (H x W x D) x 2

Système respiratoire :

- Soufflet d'air : 1500ml
- Chambre d'absorption : 1500ml
- Connexion : Ports d'aspiration / ACGO: OD standard 22mm, ID 15mm, connecteur conique,

Orifices d'expiration: OD standard 22 mm, ID 15 mm, connecteur conique. Orifice de respiration manuelle: diamètre Ø 22cm

- Fuites du système <40 ml / min
- Conformité du système: ≤ 4 ml / cmH₂O
- Résistance: Inspiratoire <0,6 kPa; Expiratoire <0,6 kPa

E) Vaporisateur**Spécifications techniques :**

- Plage de débit: 0,2-15l / min
- Type de connecteur: compatible selectatec, enfichable, cagemount
- Type de travail: Pour-fil, Easy-fil, Quik-fil (sévoflurane)

Environnement de travail :

- Température de fonctionnement: -10 ° C ~ + 40 ° C
- Humidité relative: 5% ~ 95% (sans condensation)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Pression atmosphérique: 70kPa ~ 106kPa
- Température de stockage: -20 ° C ~ + 55 ° C
- Concentration: 0 ~ 5,0%: isoflurane, halothane; 0 ~ 8,0%: sévoflurane

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-anesthesie/15383-appareil-d-anesthesie-modele-x40.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
vaporisateur - Avec Vaporisateur de la marque Siriusmed	SOC-5748522	
vaporisateur - Avec Vaporisateur de la marque UK Penlon	SOC-5748523	
vaporisateur - Standard	SOC-5748524	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com