

FICHE PRODUIT



Vidéo colposcope avec bras oscillant

Référence : SOC-C6HDS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications	Dimensions (PxLxH)	Poste de travail d'environ 640 mm x 510 mm (Longueur x Largeur) Support vertical le diamètre du châssis 0480mm Le bras oscillant supporte le diamètre du châssis 0550mm
	Poids	Poste de travail < 58 kg (charge de sécurité) Support vertical < 8kg Support à bras oscillant < 30kg
	Pixel	2,130,000
	Mode de mise au point	Manuel, Auto
	Signal de sortie	Signal-HD
	Eclairage	≥ 3000lux
	Grossissement	1 – 50x
	Distance de fonctionnement	200mm – 300mm
	Champ de vision	1 £ 15mm (275mm) Ou
	Résolution du système	≥ 900TVL
	Espace Résolution	≥ 10lp/mm
	Distorsion géométrique de l'image	430/30
	Source de lumière de la caméra	Lumière LED du groupe de boucles blanches
	Mode d'imagerie	Lumière blanche (3 niveaux) Filtre vert électronique (3 niveaux)
	Boîte de capture	Interface aviation 3 broches Interface USB B & DB9 Interrupteur Port CC Interface de signal HD
Sécurité	Fusible	Ø5mm x 20mm Model T3.15AH 250V
Fonctionnalités	Support vertical à bras oscillant	Basé sur la forme en T Avec bras de moniteur, plateau PC, clavier
Travail	Profondeur de champ	20mm 1.8X E5mm
	Température	+5° – +40°C (+41°F – +104°F)
	Mode Vidéo	PAINTSC
	Humidité relative	25%/RH - 80%/RH (sans condensation)
	Pression Atmosphérique	86kPa 106kPa
Source de courant	Tension D'alimentation	110V 2.0A/ 220V 1.0A
Conformités aux Normes	Fréquence de fonctionnement	50Hz/60Hz
	Conformités	IEC 60601-1 : 2005, EN 60601-1 :2006, IEC 60601-1-2: 201 4, EN 60601-1-2: 2015
	Type d'antichoc électrique	Equipement de classe I avec alimentation interne
	Degré d'antichoc électrique	Equipement de Classe II (Adaptateur secteur : FW7556M/12) Equipement de Classe I (Adaptateur secteur : ME20A1202F01)
	Système de travail	Equipement de fonctionnement continu
	Degré de protection contre la pénétration nocive de l'eau	Equipement ordinaire de l'appareil/caméra (équipement scellé sans étanchéité aux liquides) Interrupteur au pied IPX8
	Méthode de désinfection/stérilisation	Reportez-vous à ce manuel d'utilisation pour plus de détails
	CEM	CISPR11 Groupe 1 Classe A
Spécifications environnementales	Système de travail	Equipement de fonctionnement continu
	Degré de sécurité en présence de produits inflammables	Equipement non adapté à une utilisation en présence de gaz inflammables
	Humidité relative en fonctionnement	15 % 93 % (sans condensation) Transport et Stockage 15% 93% (sans condensation)
	Pression atmosphérique de travail	86kPa – 106kPa Transport et stockage 70kPa – 106kPa
Certificats	Etats-Unis	FDA
	Europe	CE
	Brésil	ANVISA

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/colposcopes-medicaux/16276-video-colposcope-avec-bras-oscillant.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com