

FICHE PRODUIT



Amplificateur de brillance - Arceau chirurgical mobile Modèle YSX-C35E

Référence : SOC-C35005

Description du produit

- DESCRIPTION

Fonctionnalités de l'Amplificateur de brillance - Arceau chirurgical mobile Modèle YSX-C35E

1. Avec un générateur HF et HV, un onduleur et un intensificateur d'image de haute qualité, le générateur de rayons X fonctionne de manière stable. Il réduit également les dommages causés aux médecins par les radiations.
2. Carte de contrôle d'interface conviviale LCD de 10,4 " : opération facile et peut être tournée à 180 ° (L90 °, R90 °). Comparé au clavier ordinaire, notre écran LCD n'est pas facile à oxyder, en outre, l'erreur sera affichée l'écran, ce qui améliorera l'efficacité du diagnostic des pannes
3. Le fluoroscope à impulsions et boost fournit à toutes sortes de tailles de patients un diagnostic clair.
4. Avec une poignée de direction, il peut ajuster rapidement la direction lors du déplacement. Et la fonction de mouvement parallèle est également disponible.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

5. Équipé de roues de ligne de bloc uniques, il peut éviter les accidents lorsque la machine se déplace.
6. Grand espace libre en arc : l'espace peut atteindre 800 mm, ce qui est pratique pour le fonctionnement.
7. 9"/6"/4.5" trois champs de vision : il facilite le diagnostic de l'élargissement partiel.
8. Caméra CCD avec fonction de rotation : plage de rotation de la caméra : 360°.
9. Le rail coulissant linéaire coréen d'origine peut rendre le mouvement de la machine flexible.
10. Appliqué avec le relais Omron, le bruit peut être réduit et la durée de vie de l'équipement peut être augmentée.

Spécification Technique de l'Amplificateur de brillance - Arceau chirurgical mobile **Modèle YSX-C35E**

Générateur HF : 110KV, 3.5kW, 40kHz

Mode fluoroscopie :

- Mode fluoroscopie 40~110kv 0.5~5mA (KV manuel et automatique);
- Fluoroscopie pulsée 40~110kv 0,5-5mA
- Amplifiez la fluoroscopie 40~110kv 5~10mA ;
- Photographie 40~110kv 1~250mAs

Tube à rayons X : anode fixe à double foyer : 0,3 mm/0,6 mm

Intensificateur d'image : Trois champs de vision 9, 6, 4,5 Marque française Thales

Caméra CCD : 1 million de pixels, marque japonaise Watt, rotation à 360°

Système d'images :

- Réduction de bruit récursive
- Gel du cadre
- Stockage d'images multi-images
- Image conversant et tournant
- Affichage à l'écran avec comparaison d'images

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Avec DICOM 3.0, connectez-vous à Système PACS

Spécifications du mouvement mécanique :

Voyage vertical : 0-400 mm Course horizontale : 0 ~ 200 mm

Rotation autour de l'axe horizontal : $\pm 180^\circ$

Dimension arceau :

Distance du point focal au générateur d'image (SID): 1000 mm

Profondeur dans le bras ≥ 650 mm

Support mobile : 1800 mm x 800 mm x 1850 mm

Système d'images : 750 mm x 530 mm x 1680 mm

Configuration standard:

1 Caméra CCD haute résolution

1 générateur de rayons X

1 Intensificateur d'image 9"

1 processeur d'images Écran LCD haute définition 23 "

1 Support mobile

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-de-radiographie/16328-amplificateur-de-brillance-arceau-chirurgical-mobile-modele-ysx-c35e.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com