

FICHE PRODUIT



Electrocardiographe à 6 canaux MK-1206A

Référence : SOC-04112

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Electrocardiographe à 6 canaux MK-1206A

Dérivations : 12 dérivations, Standard ou Cabrera, 12 dérivations acquisition simultanée

Circuit d'entrée : Flottant , protection contre la défibrillation

Écran LCD : 800*480 Écran LCD tactile de 7 pouces affichant la forme d'onde ECG, les conditions de fonctionnement, l'heure, la fréquence cardiaque, etc., prenant en charge la saisie du nom du patient, de son âge, de son sexe et du nom de l'hôpital.

Sécurité : IEC Classe IIa, type CF

Taux d'échantillonnage : 8000 échantillons/Sec

Dynamique d'entrée : $\pm 500\text{mV}$

Mode de fonctionnement : automatique, manuel, enregistrement compressé des 60 dernières années sur un seul canal, analyse du rythme (histogramme R-R et diagramme de tendance).

Filtre : AC(50Hz or 60Hz, -20dB) ; EMG (25Hz/35Hz/45Hz/75Hz/100Hz,-3dB) ; Drift (0.5Hz,-3dB)

Taux de rejet du mode commun CMRR : >100dB(avec filtre AC)

Courant du circuit d'entrée : $\leq 0.1\mu\text{A}$

Impédance d'entrée : $\geq 50\text{Mohm}$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Constante de temps : ≥ 3.2 Sec
Réponse en fréquence : 0.05--150Hz,-3dB
Niveau de bruit : $\leq 15\mu V_{p-p}$
Sensibilité : 1.25; 2.5; 5; 10;20; 40mm/mV $\pm 2\%$
Tension d'étalonnage : 1mV $\pm 2\%$
Fuite de courant du patient : $< 10\mu A$
Protection : Protection contre la défibrillation et le stimulateur cardiaque
Système d'impression : Imprimante thermique ; $\geq 8\text{dot/mm}$ (Vertical), $\geq 40\text{ dot/mm}$ (Horizontal),vitesse d'impression à 25mm/s.
Vitesse d'impression : 5; 6.25; 10; 12.5; 25; 50mm/s $\pm 3\%$
Impression Sortie : 3 canaux ; 3+1 canaux ; 6 canaux ; 6+1 canaux
Taille du papier : 110mm*20m type rouleau
Câble patient : standard 10 fils
Stockage des rapports : 200 rapports dans le mémo intégré ; présentation, révision et réimpression du rapport.
Indicateur : Détection de dérivations
Alimentation électrique : Batterie rechargeable Li-poly 11,1V 1800mA (DC) ; 220V $\pm 10\%$, 50Hz $\pm 2\%$, 75VA (AC)
Spécification des fusibles : 2 Φ 5x20mm $\square$ 3.15A 250V
Dimension de la machine : 285(W)*200(D)*55mm(H)
Poids de la machine : 2,25 kg (machine seule)
Poids brut : 3,5 kg (avec accessoires)
Taille du carton : 41*32*17cm(1pc), 67*44*55cm(6pcs/carton)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/16345-electrocardiogramme-a-6-canaux-mk-1206a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com