

FICHE PRODUIT

Appareil d'ECG 12 canaux avec écran tactile 10 pouces modèle MK-1212A

Référence : SOC-1212AE

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Appareil d'ECG 12 canaux avec écran tactile 10 pouces modèle MK-1212A

Écran LCD :Rétroéclairé haute résolution 1024 x 600 Écran tactile de 10 pouces Forme d'onde ECG à 12 dérivations simultanément, heure, fréquence cardiaque.ect, prise en charge du nom du patient, de l'âge, du sexe et de l'entrée du nom de l'hôpital

Sécurité:CEI, Classe IIa, type CF

Derivation: 12 derivations STANDARD ou CABRERA

Circuit d'entrée: flottant, protection contre la défibrillation

Fuite de courant

courant actuel: <10uA

Courant du circuit d'entrée : $\leq 0.1\mu A$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Taux de rejet du mode commun: >100dB

Niveau sonore : $\leq 15\mu V_{p-p}$

Tension d'étalonnage: $1mV \pm 2\%$

Canaux d'impression : 12 dérivations, Rhythm lead sélectionnable

Sortie d'impression : 3+3 dérivations ; 6 dérivations ; 6+1 dérivations ; 12 dérivations ; 12+1 dérivations

Mode de fonctionnement : automatique, manuel, enregistrement compressé à canal unique des années 60, analyse du rythme (histogramme R-R et graphique de tendance)

Papier thermique : 216mm*20M papier thermique en rouleaux

Vitesse d'impression : 5 ; 6,25 ; dix; 12,5 ; 25; 50mm/s $\pm 3\%$

Système d'impression : Imprimante thermique ; ≥ 8 points/mm (Vertical), ≥ 40 points/mm (Horizontal), vitesse d'impression à 25 mm/s

Sensibilité d'enregistrement: $25 \square 2,5 \square 5 \square 10 \square 20 \square 40 mm/mV \pm 2\%$

Dynamique d'entrée : $\pm 500 mV$

Impédance d'entrée: $\geq 50 Mohm$

Alimentation : $220V \pm 10\%$, $50Hz \pm 2\%$, 75VA

Batterie rechargeable Li-poly 14,8 V 4 400 mA (CC)

Réponse en fréquence: 0,05 à 150 Hz

Constante de temps: $\geq 3.2s$

Acquisition de données : 12 bits ; 8000 échantillons/sec lors de l'impression, du filtrage et du calcul

Spécification du fusible: $\Phi 5 \times 20 mm \square 3.15A 250V$

Câble patient : standard 10 conducteurs

Stockage de rapports : 200 rapports dans la mémoire intégrée
présentation, examen et réimpression du rapport.

Indicateur: Détection de déconnexion de l'indicateur

Filtre

Filtre musculaire : (25 Hz/35 Hz/45 Hz/75 Hz/100 Hz, -3 dB)

Filtre CA : (50 Hz ou 60 Hz, -20 dB)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Filtre de dérive : (0,5 Hz, -3 dB)

Poids de l'appareil : 3,9 kg

Poids brut: 6,4 kg

Taille du carton : 47*43*50 CM (2 pièces)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/16346-appareil-d-ecg-12-canaux-avec-ecran-tactile-10-pouces-modele-mk-1212a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com