

FICHE PRODUIT



Appareil d'anesthésie Fabius Plus (écran 6" noire et blanc)

Référence : SOC-568254

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Appareil d'anesthésie Fabius Plus (écran 6" noire et blanc)

Le Fabius plus combine une flexibilité sans compromis et des caractéristiques de connectivité avancées qui le distinguent de nombreuses autres plateformes.

Il vous fournit ce dont vous avez besoin aujourd'hui tout en vous préservant des possibilités de développement futur grâce à une large gamme d'options vous permettant d'étendre vos capacités dès que vous le désirez.

Le Fabius plus est un investissement intelligent.

Caractéristiques de performance

- Fonctionne avec tous les modes de ventilation principaux
- Écran haut contraste avec option couleur
- Chariot à base large doté d'une stabilité améliorée pour des combinaisons variables de moniteurs
- Versions murale ou plafonnière en option
- Une conception solide et spacieuse dotée de tiroirs larges (uniquement sur la version chariot)
- Des fonctions de sauvegarde intelligentes vous aident à optimiser votre temps de disponibilité opérationnelle en salle d'opération
- Une interface utilisateur standardisée Dräger pour un fonctionnement facile et intuitif
- Rails industriels standard adaptés aux équipements supplémentaires de Dräger et d'autres fournisseurs

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Compatible avec l'absorbeur CLIC

Ventilation haute performance

Le Fabius plus est équipé d'un ventilateur à piston E-vent puissant et précis, qui ne requiert pas de gaz moteur et offre une ventilation digne de celle des soins intensifs.

Le Fabius plus peut donc gérer une large gamme d'applications ventilatoires et de niveaux de gravité en pédiatrie et chez les adultes.

Les principaux modes ventilatoires sont :
pris en charge, y compris le volume contrôlé,

la pression contrôlée, l'aide inspiratoire (AI) et la VAC/AI.

Le Fabius plus est également complété des caractéristiques avancées, telles que le découplage du gaz frais qui maintient le volume constant indépendamment du débit de gaz frais.

Une compensation de la compliance dynamique ainsi qu'une ventilation de secours en mode AI permet de ventiler avec une confiance et un contrôle plus importants.

Le Fabius plus peut être équipé de deux évaporateurs d'halogénés. Son ventilateur de haute précision associé à un système patient à l'épreuve des fuites rendent le Fabius plus très adapté à une ventilation à bas débit.

Dans les situations d'urgence, la fonction de démarrage rapide permet une ventilation manuelle lorsque l'appareil est éteint, allumé ou en veille pour assurer une assistance rapide.

Même en cas de défaut d'alimentation en gaz, la ventilation automatique peut continuer temporairement.

Contrôle intégral

Le Fabius plus dispose d'un écran intégré de 6,5 pouces à haut contraste affichant tous les paramètres de ventilation importants ainsi qu'une courbe de pression.

Une version couleur est également disponible.

Les débits de gaz sont surveillés par des tubes débitmétriques traditionnels en verre.

Si vous avez déjà utilisé une station de travail Dräger par le passé, vous connaissez déjà l'interface utilisateur standard de Dräger qui fait appel à notre concept désormais bien établi « sélectionner-régler-confirmer ». Cela signifie que vous saurez faire fonctionner le Fabius plus en très peu de temps.

Ergonomie et économie améliorées

Le Fabius plus a été conçu pour s'adapter à votre flux de travail et pas l'inverse.

Le chariot stable et à base large rend le positionnement du Fabius à la fois plus sûr et plus simple. Si vous le souhaitez, une version murale ou plafonnière est également disponible.

Sur la version chariot, trois grands tiroirs vous fournissent un grand espace de stockage pour des équipements et des consommables supplémentaires ainsi qu'une grande tablette pour faciliter la

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

rédaction de la feuille d'anesthésie.

La conception du circuit patient externe compact (COSY) s'adapte facilement à un assemblage et un nettoyage simple. Il peut être monté des deux côtés pour s'adapter à la configuration de votre salle d'opération.

Le ventilateur à piston E-vent ne requiert pas de gaz moteur, donc aucun gaz médical coûteux n'est nécessaire pour le faire fonctionner.

Le Fabius plus est compatible avec notre absorbeur CLIC permettant d'éviter efficacement les contacts de la peau avec la chaux sodée et pouvant être remplacé même en fonctionnement. Cela signifie que vous pourrez exploiter au maximum chaque cartouche de chaux sodée. Il s'agit là d'une économie pouvant atteindre 30 %.

Élargissez vos possibilités :

personnalisation EN FONCTION DE vos besoins

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-anesthesie/16578-appareil-d-anesthesie-fabius-plus-ecran-6-noire-et-blanc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com