

FICHE PRODUIT



Electrocardiographe à 12 canaux avec interprétation modèle PRO-ECG12A

Référence : SOC-125265

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Electrocardiographe à 12 canaux modèle PRO-ECG12A

ECG Un graphique linéaire qui montre les changements dans l'activité électrique du cœur au fil du temps. Elle est réalisée par un instrument appelé électrocardiographe

Description de l'électrocardiographe à 12 canaux modèle PRO-ECG12A

Caractéristique du produit :

- 1) Écran tactile TFT de 10,2 pouces,
- 2) Clavier numérique pratique pour une utilisation rapide et facile
- 3) Échantillonnage simultané du signal ECG à 12 dérivation
- 4) Mémoire intégrée, stockage de plus de 1 000 ensembles de données ECG
- 5) Modes d'affichage multiples de forme d'onde ECG à 3/6/12 dérivation
- 6) Analyse automatique et interprétation automatique régulières des paramètres de forme d'onde ECG
- 7) Plusieurs modes et formats d'impression pour satisfaire différentes applications
- 8) Plusieurs langues de fonctionnement pour l'option
- 9) Batterie au lithium rechargeable, prise en charge max 3H pour les travaux continus (Batterie Li-ion rechargeable intégrée, conversion d'alimentation AC/DC.)
- 10) Prise en charge du poste de travail PC-ECG

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 11) Écran tactile couleur commande par bouton-poussoir et par touche bouton-poussoir et tactile.
- 12) Filtres sensibles pour ADS, HUM et EMG.
- 13) Imprimante thermique avec papier d'impression de 216 mm, impression synchronisée. 7 niveaux d'épaisseur d'impression peuvent être choisis.
- 14) Fonction de détection de l'absence de papier.
- 15) Prise en charge du disque flash USB et de la mémoire SD, les rapports stockés peuvent être sauvegardés, ouverts et analysés dans un ordinateur.
- être sauvegardés, ouverts, analysés sur PC via le logiciel de lecture ECG.

Caractéristiques Techniques

logiciel.

Norme de sécurité : CEI Classe I, type CF

Mode d'acquisition : Acquisition simultanée de 12 dérivations

Circuit d'entrée : Flottant, protection contre défibrillateur et stimulateur cardiaque

Convertisseur A/N : 12 bits

La constante de temps : $\geq 3,2$ s

Sensibilité : 2,5 , 5, 10, 20,40 (mm/mV), Automatique

Impédance d'entrée : $\geq 50\text{M}\Omega$

Courant de circulation d'entrée : $\leq 50\text{nA}$

Tension d'étalonnage : $1\text{mV} \pm 2\%$

Niveau de bruit : $< 15\mu\text{Vp-p}$

Filtre : Filtre EMG : 35Hz - 45Hz (-3dB)
Filtre ADS : Auto (0,15-0,50 Hz)
Filtre HUM : 50Hz/ 60Hz (-20dB)

CMRR : $> 100\text{dB}$

Fuite de courant du patient : $< 10\mu\text{A}$

Fréquence de réponse : 0.05Hz - 150Hz
(-3dB, +0.4dB)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Vitesse du papier	: 5/ 6,25/ 10/ 12,5/ 25/ 50 mm/s (± 3 %)
Source de courant	: CA : 110/220 V ; 50/60 Hz ; 85-265V (option) CC : 7,4 V, batterie au lithium rechargeable intégrée
Papier d'enregistrement	: 50mm (largeur) ; 20/30m (longueur), papier rouleau
Taille des cartons	: 315 mm $\times$ 215 mm $\times$ 77 mm ;
Poids net	: 2,25 kg
Poids brut	: 6.8Kgs

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/16602-electrocardiographe-a-12-canaux-modele-pro-ecg12a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com