

FICHE PRODUIT

Congélateur à ultra basse température -86°C avec Système d'auto-cascade

Référence : SOC-MDF-86V58

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Congélateur à ultra basse température -86°C (Système d'auto-cascade)

Le congélateur ultra basse température -86°C possédant un refroidissement Auto-ascade est conçu avec un compresseur puissant qui entraîne le réfrigérant mixte unique pour un refroidissement rapide de l'armoire. Le système est de construction simple, d'économie d'énergie et d'entretien facile.

Il est spécialement conçu et fabriqué pour le stockage à long terme de divers produits biologiques, y compris les virus, les germes, les érythrocytes, les leucocytes et les cutis.

Les applications peuvent être trouvées dans les banques de sang, les hôpitaux, les services de prévention des épidémies et les instituts de recherche, les laboratoires des usines électroniques et chimiques et les instituts de génie biologique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

	Modèle	MDF-86V58	MDF-86V188E	MDF-86V340E	MDF-86V408E	MDF-86V588E	MDF-86V838E
Caractéristiques	Tablette/tiroir QTÉ	Etagère inox/1	Etagère inox/2	Etagère inox/3	Etagère inox/3	Etagère inox/3	Etagère inox/3
	Dégivreur	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
	Réfrigérant	Gaz-mixte	Gaz-mixte	Gaz-mixte	Gaz-mixte	Gaz-mixte	Gaz-mixte
	Consommation d'énergie (kWh/24h)	5.6	8.2	11.2	12	16.5	18.8
	Bruit (db)	/	52	52	50	53	55
	Température ambiante (°C)	10~32°C	10~32°C	10~32°C	10~32°C	10~32°C	10~32°C
Système de refroidissement	Plage de Température °C	-40~-86°C	-40~-86°C	-40~-86°C	-40~-86°C	-40~-86°C	-40~-86°C
	Marque de compresseur/QTÉ	SECOP/1	CUBIGEL/1	SECOP/1	SECOP/1	SECOP/2	SECOP/2
	Capteur	PTC	PTC	PTC	PTC	PTC	PTC
	Contrôleur de température	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur	Microprocesseur
Puissance	Affichage	Affichage numérique	Affichage numérique	Affichage numérique	Affichage numérique	Affichage numérique	Affichage numérique
	Tension/fréquence (V/Hz)	220/50Hz	220/50Hz	220/50Hz	220/50Hz	220/50Hz	220/50Hz
	Puissance (W)	442W	660W	810W	890W	1500W	1700W
	Courant (A)	2.67A	4.3A	5A	4.6A	9.1A	9.8A
	Matériau interne	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	Matériau externe	Acier pulvérisé de couleur	Acier pulvérisé de couleur	Acier pulvérisé de couleur	Acier pulvérisé de couleur	Acier pulvérisé de couleur	Acier pulvérisé de couleur
	Isolation	PURF	PURF	PURF	PURF	PURF	PURF
	Capacité (L/pi³)	58	188/6.63	340/12	408/14.40	588/20.76	838/29.59
	Poids net/brut	115/155	174/224	222/283.5	234/291	290/360	344/430
	Taille extérieure (W*D*H) (mm)	635*757*1212	850*930*1595	875*980*1900	890*930*1945	880*1090*1995	1175*1075*1990
Dimensions	Taille intérieur (W*D*H) (mm)	330*453*410	465*465*830	488*607*1140	606*575*1180	606*738*1310	894*718*1310
	Supports	2(6X2)	9(4X3)	12(4X4)	16(5X4, 4X4)	16(5X5)	24(5X5)
	Boîtes (2 Pouces)	24	108	192	288	400	600
Racks surgelés	Échantillons (2 ml)	2400	10800	19200	28800	40000	60000

Possède une alarme pour:

Haute/basse température
 Panne électrique
 Tension anormale
 Erreur de capteur

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Vérification de l'écran du filtre
Défaillance du thermostat
Batterie faible
Condenseur propre
Température ambiante élevée
Porte entrouverte

Accessoires standards:

Castor
Porte intérieure
Trou d'essai QTÉ/diamètre
Port USB
Enregistreur graphique
Enregistreur de données
Système de sauvegarde de panne de courant (alarme)
Port d'alarme à distance

Accessoires optionnels:

Système de secours CO2
Système de secours LN2

Certification

ISO.CE

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/conglateurs-86-c/16725-conglateur-a-ultra-basse-temperature-86-systeme-d-auto-cascade.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Congelateur_capacite - 58 L	SOC-MDF-86V58-58 L	
Congelateur_capacite - 188 L	SOC-MDF-86V58-188 L	
Congelateur_capacite - 340 L	SOC-MDF-86V58-340 L	
Congelateur_capacite - 408 L	SOC-MDF-86V58-408 L	
Congelateur_capacite - 588 L	SOC-MDF-86V58-588 L	
Congelateur_capacite - 838L	SOC-MDF-86V58-838L	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com