

FICHE PRODUIT

Congélateur à ultra basse température -86°C avec système en cascade

Référence : SOC-MDF-86V338

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Congélateur à ultra basse température -86°C avec système en cascade

En tant que technologie de réfrigération à ultra-basse température la plus mature au monde, la technologie de réfrigération en cascade présente les caractéristiques d'une performance stable, d'un entretien facile et d'une longue durée de vie.

-86°C Le congélateur ULT est spécialement conçu et fabriqué pour le stockage à long terme de divers produits biologiques, y compris les virus, les germes, les érythrocytes, les leucocytes et les cutis.

Les applications peuvent être trouvées dans les banques de sang, les hôpitaux, les services de prévention des épidémies et les instituts de recherche, les laboratoires des usines électroniques et chimiques et les instituts de génie biologique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

MDF-86V338	MDF-86V408	MDF-86V588	MDF-86V728	MDF-86V838
Étagère en acier inoxydable/3	Étagère en acier inoxydable/3	Étagère en acier inoxydable/3	Étagère en acier inoxydable/3	Étagère en acier inoxydable/3
Refroidissement direct	Refroidissement direct	Refroidissement direct	Refroidissement direct	Refroidissement direct
Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel
Réfrigérant HC	Réfrigérant HC	Réfrigérant HC	Réfrigérant HC	Réfrigérant HC
Consommation électrique (kWh/24h): 12.8	Consommation électrique (kWh/24h): 11.6	Consommation électrique (kWh/24h): 12	Consommation électrique (kWh/24h): 15.4	Consommation électrique (kWh/24h): 15
Bruit□db): 50	Bruit□db): 50	Bruit□db): 53	Bruit□db): 53	Bruit□db): 53
Température ambiante □°C□:10~32°C	Température ambiante □°C□:10~32°C	Température ambiante □°C□:10~32°C	Température ambiante □°C□:10~32°C	Température ambiante □°C□:10~32°C
Plage de température (°C):-40~-86°C	Plage de température (°C):-40~-86°C	Plage de température (°C):-40~-86°C	Plage de température (°C):-40~-86°C	Plage de température (°C):-40~-86°C
Marque du compresseur/QTÉ: SECOP/2	Marque du compresseur/QTÉ: SECOP/2	Marque du compresseur/QTÉ: SECOP/2	Marque du compresseur/QTÉ: SECOP/2	Marque du compresseur/QTÉ: SECOP/2
Capteur PTC	Capteur PTC	Capteur PTC	Capteur PTC	Capteur PTC
Contrôle de température: Microprocesseur	Contrôle de température: Microprocesseur	Contrôle de température: Microprocesseur	Contrôle de température: Microprocesseur	Contrôle de température: Microprocesseur
Affichage LCD	Affichage LCD	Affichage LCD	Affichage LCD	Affichage LCD
Tension/fréquence□V/Hz): 220/50Hz	Tension/fréquence□V/Hz): 220/50Hz	Tension/fréquence□V/Hz): 220/50Hz	Tension/fréquence□V/Hz): 220/50Hz	Tension/fréquence□V/Hz): 220/50Hz
Puissance□W):870W	Puissance□W): 845W	Puissance□W): 815W	Puissance□W): 935W	Puissance□W): 890W
Courant□A): 6.75A	Courant□A): 7A	Courant□A): 7A	Courant□A): 7A	Courant□A): 7A
Matériau intérieur: Acier inoxydable	Matériau intérieur: Acier inoxydable	Matériau intérieur: Acier inoxydable	Matériau intérieur: Acier inoxydable	Matériau intérieur: Acier inoxydable
Matériau extérieur:Acier peint en couleur	Matériau extérieur: Acier peint en couleur	Matériau extérieur: Acier peint en couleur	Matériau extérieur: Acier peint en couleur	Matériau extérieur: Acier peint en couleur
Isolation: PURF	Isolation: PURF	Isolation: PURF	Isolation: PURF	Isolation: PURF
Capacité□L/pieds cu): 338/11.93	Capacité□L/pieds cu): 408/14.40	Capacité□L/pieds cu): 588/20.76	Capacité□L/pieds cu): 728/25.70	Capacité□L/pieds cu): 838/29.59
Supports de rangement: 12(4X4)	Supports de rangement: 16(5X4,4X4)	Supports de rangement: 16(5X5)	Supports de rangement: 18(5x4)+6(6x4)	Supports de rangement: 24(5X5)
Boîtes (2 pouces): 192	Boîtes (2 pouces): 288	Boîtes (2 pouces): 400	Boîtes (2 pouces): 504	Boîtes (2 pouces): 600
Échantillons (2ml): 19200	Échantillons (2ml): 28800	Échantillons (2ml): 40000	Échantillons (2ml): 50400	Échantillons (2ml): 60000

Possède une alarme pour:

Haute/basse température

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Panne électrique
Tension anormale
Erreur de capteur
Vérification de l'écran du filtre
Défaillance du thermostat
Batterie faible
Condenseur propre
Température ambiante élevée
Porte entrouverte

Accessoires standards:

Castor
Porte intérieure
Trou d'essai QTÉ/diamètre
Port USB
Enregistreur graphique
Enregistreur de données
Système de sauvegarde de panne de courant (alarme)
Port d'alarme à distance

Accessoires optionnels:

Système de secours CO2
Système de secours LN2

Certification
ISO.CE

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/congelateurs-86-c/16741-congelateur-a-ultra-basse-temperature-86-avec-systeme-en-cascade.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Congelateur_capacite - 408 L	SOC-MDF-86V408L	
Congelateur_capacite - 588 L	SOC-MDF-86V588L	
Congelateur_capacite - 728 L	SOC-MDF-86V728L	
Congelateur_capacite - 838L	SOC-MDF-86V838L	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com