

FICHE PRODUIT



Agitateur de laboratoire à engrenages , 25L , 50-550 tr/min, modèle RQG-129/D

Référence : SOC-847987

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Agitateur de laboratoire à engrenages , 25L , 50-550 tr/min, modèle RQG-129/D

Description de l'Agitateur de laboratoire à engrenages , 25L , 50-550 tr/min, modèle RQG-129/D

Les agitateurs à engrenages sont spécialement conçus pour :

- un large éventail d'applications nécessitant une faible vitesse de rotation.
- un large éventail d'applications nécessitant une faible vitesse et un couple élevé pour l'agitation de fluides, de matériaux visqueux et de liquides.

Ces agitateurs sont utilisés dans les routines en laboratoire, la recherche et le développement, l'analyse et la préparation d'échantillons.

L'utilisateur a le choix entre différents types d'entraînements, à savoir AC/DC, PMDC ou AC avec vitesse réduite pour une variation continue de la vitesse en fonction des

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

exigences.

Agitateurs à engrenages PMDC

Les agitateurs à engrenages PMDC sont équipés de PMDC à arbre creux dans la broche de sortie (sauf RQG-121/D).

l'ajustement de la longueur et la possibilité de mélanger des liquides à haute viscosité tels que les huiles lourdes, les lubrifiants et les peintures.

Il possède un contrôle uniforme de la vitesse avec un indicateur numérique RPM qui donne une lecture de la vitesse pour les applications où la validation et la reproductibilité, processus et la reproductibilité sont nécessaires.

- **Moteur PMDC pour une agitation puissante**
- **Performances fiables même en utilisation continue**
- **Arbre creux dans les modèles à engrenages permettant l'ajustement de la hauteur**
- **Arbre d'agitation en acier inoxydable 316 ; tiges d'autoclave 55304**

Agitateurs à engrenages AC

Agitateurs à engrenages AC spécialement conçus pour le mélange en continu de matières visqueuses et des solvants qui changent de viscosité pendant le mélange.

Le moteur robuste sans brosse ne produit pas d'étincelles.

Caractéristiques principales :

- **Longueur de l'arbre d'agitation réglable dans l'axe de sortie creux dans l'axe de sortie creux**
- **Arbre d'agitation en acier inoxydable 316 et tiges d'autoclave en acier inoxydable 304**

Agitateurs à engrenages universels AC/DC

Ces agitateurs à engrenages sont équipés d'un moteur universel AC/DC pour les applications de mélange de routine dans les laboratoires.

Caractéristiques techniques

Modèle : RQG-129/D

Arbre d'agitation : 550/D

Hélice : 4 pales croisées 100

Moteur : PMDC

Vitesse : 50 -550 tr/min

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Capacité : Peinture/huile d'engrenage 25 litres

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16781-agitateur-de-laboratoire-a-engrenages-25l-50-550-tr-min-modele-rqg-129-d.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com