

FICHE PRODUIT



Lampe d'opération, Modèle MIMLED 600

Référence : SOC-ML600C

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules LED
- Domaines d'utilisation de la lampe : Polyvalente

Description du produit

La **lampe d'opération MIMLED 600 plafonnier** est conçue pour garantir un éclairage chirurgical fiable, uniforme et adapté aux exigences du bloc opératoire. Grâce à sa coupole compacte équipée de LED haute performance, elle assure une visibilité optimale tout en réduisant la fatigue visuelle du personnel soignant.

Éclairage LED de haute qualité

- Flux lumineux puissant pour une vision claire de la zone d'intervention.
- Éclairage homogène, sans ombre portée, même lors des mouvements du praticien.
- Température de couleur adaptée au diagnostic et à la visualisation précise des tissus.

Ergonomie chirurgicale optimisée

- Fixation plafonnier avec **support 400 mm**, assurant une excellente stabilité.
- Bras articulé fluide permettant un positionnement précis de la coupole.
- Poignée stérilisable pour un réglage simple durant l'intervention.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Performance & confort d'utilisation

- Très faible émission de chaleur grâce à la technologie LED.
- Conception compacte offrant un accès dégagé au champ opératoire.
- Mouvement doux et silencieux pour un repositionnement intuitif.

Durabilité & économie

- LED longue durée limitant les remplacements fréquents.
- Faible consommation énergétique pour une réduction des coûts d'exploitation.
- Matériaux robustes adaptés à une utilisation intensive en milieu hospitalier.

La **MIMLED 600 plafonnier** est une solution idéale pour les blocs opératoires, cliniques et salles d'intervention nécessitant une lampe performante, stable et durable tout en occupant un minimum d'espace au sol.

ÉCLAIRAGE HOMOGÈNE

Chaque module LED éclaire le champ opératoire indépendamment. Le résultat est un champ de lumière homogène et sans ombre sur une grande profondeur d'éclairage, même en cas d'utilisation directement sous le luminaire.

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE AVEC LE MODE ENDO

Alors que la plupart des luminaires médicaux compacts ne permettent pas de fonctionner à une luminosité réduite, MIMLED offre une large gamme de luminosité à partir de seulement 10 000 lux.

RENDU DES COULEURS / TEMPÉRATURE DE COULEUR

Indice de rendu des couleurs (IRC) élevé de plus de 95 % pour un contraste de tissu optimal. Les tons rouges sont surtout reproduits avec la plus grande fidélité ($R9 > 90\%$) et la visualisation du champ opératoire est améliorée. Les MIMLED ont une température de couleur fixe de 4 000 K.

CONCEPTION ET GESTION

La forme compacte et arrondie du luminaire réduit la résistance dans la salle d'opération avec des systèmes à flux laminaire et maintient le champ opératoire stérile. Allumez la lumière et contrôlez la luminosité simplement en tournant la poignée stérilisable ou en utilisant des boutons poussoirs situés sur la tête du luminaire.

DISPONIBLE EN 3 OPTIONS DE MONTAGE

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Socle roulant.
- Appui mural.
- Support plafond (jusqu'à 3,40m de haut).

Caractéristiques techniques

Éclairage à 100 cm : 10.000 - 60.000 lux en 6 étapes

Nombre de LED : 15 LEDs

Durée de vie : $\geq$ 50.000 heures

Ensoleillement total : 220 W/m²

Consommation : 24 W

Température de la couleur : 4.000 °K

Diamètre du champ à 1 mètre : 210 mm

Diamètre du champ D50 / 10 : 140 mm / 210 mm

Rendu des couleurs : $\geq$ 95% Ra / $\geq$ 90% R9

Alimentation : 100/240 V - 50/60 Hz

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-operation-ledcoupole/16795-lampe-d-operation-modele-mimled-600.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules LED
Domaines d'utilisation de la lampe	Polyvalente

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
lampe_fixation - Plafonnier, Longueur_support - 400mm	SOC-ML600C400	
lampe_fixation - Plafonnier, Longueur_support - 800mm	SOC-ML600C800	
lampe_fixation - Plafonnier, Longueur_support - 1000mm	SOC-ML600C1000	
lampe_fixation - Plafonnier, Longueur_support - 600mm	SOC-ML600C600	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com