

FICHE PRODUIT



Lampe d'opération, Modèle MIMLED 600- Mural

Référence : SOC-ML600W

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules LED
- Type de fixation : Mural
- Domaines d'utilisation de la lampe : Polyvalente

Description du produit

La **lampe d'opération MIMLED 600 murale** combine puissance lumineuse, flexibilité et économie d'espace pour les salles d'examen, blocs opératoires compacts, cliniques et cabinets spécialisés. Grâce à son système LED haute performance, elle assure un éclairage stable, homogène et sans ombre portée, indispensable aux actes médicaux nécessitant une visibilité optimale.

Éclairage LED chirurgical haute qualité

- Intensité lumineuse puissante pour une vision claire et précise.
- Conception optique garantissant un faisceau homogène sans zones d'ombre.
- Température de couleur médicale pour une restitution fidèle des tissus.

Installation murale pratique & gain d'espace

- Fixation murale robuste, idéale pour optimiser l'organisation de la salle.
- Bras articulé permettant une large amplitude de mouvements.
- Positionnement précis de la coupole, même lors d'interventions prolongées.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Ergonomie & confort d'utilisation

- Poignée stérilisable pour ajuster facilement l'orientation de la lampe.
- Rotation fluide et silencieuse du bras pour accompagner les gestes du praticien.
- Très faible émission de chaleur grâce à la technologie LED.

Durabilité & consommation réduite

- LED longue durée limitant les coûts de remplacement et de maintenance.
- Très faible consommation énergétique comparée aux lampes halogènes.
- Matériaux résistants adaptés à un usage intensif en milieu hospitalier.

Avec son design compact et sa fixation murale, la **MIMLED 600 murale** est idéale pour les salles disposant d'un espace restreint, tout en garantissant la performance lumineuse essentielle au confort du chirurgien et à la sécurité du patient.

ÉCLAIRAGE HOMOGÈNE

Chaque module LED éclaire le champ opératoire indépendamment. Le résultat est un champ de lumière homogène et sans ombre sur une grande profondeur d'éclairage, même en cas d'utilisation directement sous le luminaire.

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE AVEC LE MODE ENDO

Alors que la plupart des luminaires médicaux compacts ne permettent pas de fonctionner à une luminosité réduite, MIMLED offre une large gamme de luminosité à partir de seulement 10 000 lux.

RENDU DES COULEURS / TEMPÉRATURE DE COULEUR

Indice de rendu des couleurs (IRC) élevé de plus de 95 % pour un contraste de tissu optimal. Les tons rouges sont surtout reproduits avec la plus grande fidélité ($R9 > 90\%$) et la visualisation du champ opératoire est améliorée. Les MIMLED ont une température de couleur fixe de 4 000 K.

CONCEPTION ET GESTION

La forme compacte et arrondie du luminaire réduit la résistance dans la salle d'opération avec des systèmes à flux laminaire et maintient le champ opératoire stérile. Allumez la lumière et contrôlez la luminosité simplement en tournant la poignée stérilisable ou en utilisant des boutons poussoirs situés sur la tête du luminaire.

DISPONIBLE EN 3 OPTIONS DE MONTAGE

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Socle roulant.
- Appui mural.
- Support plafond (jusqu'à 3,40m de haut).

Caractéristiques techniques

Éclairage à 100 cm : 10.000 - 60.000 lux en 6 étapes

Nombre de LED : 15 LEDs

Durée de vie : ≥ 50.000 heures

Ensoleillement total : 220 W/m²

Consommation : 24 W

Température de la couleur : 4.000 °K

Diamètre du champ à 1 mètre : 210 mm

Diamètre du champ D50 / 10 : 140 mm / 210 mm

Rendu des couleurs : $\geq 95\%$ Ra / $\geq 90\%$ R9

Alimentation : 100/240 V - 50/60 Hz

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-operation-ledcoupole/16796-lampe-d-operation-modele-mimled-600-mural.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules LED
Type de fixation	Mural
Domaines d'utilisation de la lampe	Polyvalente

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com