

FICHE PRODUIT

Lampe d'opération, Modèle MIMLED 600- Plafonnier

Référence : SOC-ML600C200

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules LED
- Type de fixation : Plafonnier
- Domaines d'utilisation de la lampe : Polyvalente

Description du produit

La **lampe d'opération MIMLED 600 plafonnier** est une solution d'éclairage chirurgical professionnelle, conçue pour répondre aux exigences des blocs opératoires, cliniques, cabinets spécialisés et unités de soins. Grâce à sa technologie LED haute performance, elle fournit une lumière intense, uniforme et confortable pour les équipes médicales.

Éclairage LED chirurgical haute performance

- Flux lumineux stable et puissant pour une visualisation précise de la zone opératoire.
- Faisceau homogène éliminant les zones d'ombre.
- Température de couleur idéale pour distinguer les tissus avec précision.

Fixation plafonnier : stabilité & espace optimisé

- Bras plafonnier robuste offrant une grande liberté de mouvement.
- Positionnement précis de la coupole grâce à une articulation fluide.
- Installation au plafond permettant de libérer totalement l'espace au sol.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Ergonomie & confort d'utilisation

- Poignée stérilisable pour ajuster l'éclairage en cours d'intervention.
- Faible dégagement de chaleur pour une meilleure protection du patient et du praticien.
- Coupole compacte offrant une excellente visibilité sans gêner les mouvements.

Durabilité & économie énergétique

- LED longue durée réduisant les coûts de maintenance.
- Consommation énergétique très faible comparée aux halogènes.
- Matériaux résistants adaptés aux environnements chirurgicaux intensifs.

La **MIMLED 600 plafonnier** combine performance, ergonomie et fiabilité, en faisant un choix idéal pour moderniser l'éclairage opératoire tout en optimisant l'espace du bloc.

ÉCLAIRAGE HOMOGENÈME

Chaque module LED éclaire le champ opératoire indépendamment. Le résultat est un champ de lumière homogène et sans ombre sur une grande profondeur d'éclairage, même en cas d'utilisation directement sous le luminaire.

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE AVEC LE MODE ENDO

Alors que la plupart des luminaires médicaux compacts ne permettent pas de fonctionner à une luminosité réduite, MIMLED offre une large gamme de luminosité à partir de seulement 10 000 lux.

RENDU DES COULEURS / TEMPÉRATURE DE COULEUR

Indice de rendu des couleurs (IRC) élevé de plus de 95 % pour un contraste de tissu optimal. Les tons rouges sont surtout reproduits avec la plus grande fidélité ($R9 > 90\%$) et la visualisation du champ opératoire est améliorée. Les MIMLED ont une température de couleur fixe de 4 000 K.

CONCEPTION ET GESTION

La forme compacte et arrondie du luminaire réduit la résistance dans la salle d'opération avec des systèmes à flux laminaire et maintient le champ opératoire stérile. Allumez la lumière et contrôlez la luminosité simplement en tournant la poignée stérilisable ou en utilisant des boutons poussoirs situés sur la tête du luminaire.

OPTIONS DE MONTAGE

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Support plafond (jusqu'à 3,40m de haut).

Caractéristiques techniques

Éclairage à 100 cm : 10.000 - 60.000 lux en 6 étapes

Nombre de LED : 15 LEDs

Durée de vie : $\geq$ 50.000 heures

Ensoleillement total : 220 W/m²

Consommation : 24 W

Température de la couleur : 4.000 °K

Diamètre du champ à 1 mètre : 210 mm

Diamètre du champ D50 / 10 : 140 mm / 210 mm

Rendu des couleurs : $\geq$ 95% Ra / $\geq$ 90% R9

Alimentation : 100/240 V - 50/60 Hz

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-operation-ledcoupole/16798-lampe-d-operation-modele-mimled-600-plafonnier.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules LED
Type de fixation	Plafonnier
Domaines d'utilisation de la lampe	Polyvalente

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com