

**FICHE PRODUIT**

## **Agitateur magnétique avec plaque chauffante, 5L, 150-1500tr/min, LCD, Modèle 5MLH plus**

Référence : SOC-847993

### **Points forts**

- délais : 48 heures

## **Description du produit**

- Description

### **Agitateur magnétique avec plaque chauffante, 5L, 150-1500tr/min, LCD, Modèle 5MLH plus**

#### **Description de l'Agitateur magnétique avec plaque chauffante, 5L, 150-1500tr/min, LCD, Modèle 5MLH plus**

Une nouvelle génération d'agitateur magnétiques dotés d'une nouvelle technologie d'agitation. Ces agitateurs sont disponibles avec ou sans plaque chauffante.

Le modèle 5MLH plus est doté d'une plaque chauffante en verre céramique (température max. 550°C), affichage LCD de la vitesse et de la température avec sonde PT1000 externe et support.

#### **Caractéristiques principales :**

- Gamme de vitesses 150 -1500 tr/min

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Modèle de plaque chauffante en acier inoxydable pour des températures jusqu'à 340°C
- Modèle de plaque chauffante en céramique pour des températures allant jusqu'à 550°C (10 MLH Plus)
- Écran LCD rétroéclairé facile à lire pour l'affichage des paramètres réglés et réels
- Contrôle ou surveillance de la température de vitesse réelle de l'ensemble A
- Haute précision du contrôle de la température avec double capteur intégré
- Agitateurs avancés avec microprocesseur technologie
- Vitesse constante même en cas de changement de charge/ Tension
- Moteur sans balais sans entretien
- Résistance aux rayures et excellente résistance aux produits chimiques
- Sonde de température externe (PT-1000) pour contrôle de la température du fluide
- Rappel des derniers paramètres, idéal pour les opérations répétitives du processeur
- Système unique de contrôle de la température de sécurité
- Limite de température de sécurité réglable pour éviter surchauffe
- Avertissement de température résiduelle lorsque l'appareil est désactivé pour la sécurité de l'opérateur

### Caractéristiques techniques

- **Modèle** : 5-MLH Plus
- **Puissance CWI** : 550
- **Quantité maximale d'agitation [WaterHLiters]** : 5
- **Pale d'agitation revêtue de CPTFE** : Q-15A (5 X35mml )
- **Puissance du moteur en entrée CWJ** : 18
- **Puissance du moteur en sortie CWJ** : 10
- **Plage de vitesse Crpml** : 150-1500
- **Vitesse | Affichage de la température** : LCD
- **Résolution de l'affichage de la vitesse Crpml** : 1
- **Matériau de la plaque supérieure** : En acier inoxydable,
- **Dimension de la plaque supérieure [mm]** : P157
- **Puissance de chauffe CWI** : 500 -
- **Plage de température Jusqu'à** : 0-c Jusqu'à 34°C
- **Précision de contrôle de la température de chauffage** : 1 -c
- **Alarme d'avertissement de chauffage résiduel** : au-dessus de 50-c

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- **Précision du contrôle de la température de chauffage** : 0.a-c
- **Capteur de température externe** : PT-1000
- **Dimensions CWxDxHJ CmmI** : 342 x210 x 115
- **Classe de protection selon DIN EN60529** : IP 21
- **Alimentation** : 220-240 Volts, 50 Hz Monophasé.

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires** : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-magnetique/16907-agitateur-magnetique-avec-plaque-chauffante-5l-150-1500tr-min-lcd-modele-5mlh-plus.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)