

FICHE PRODUIT



Onduleur Sentinel pro 3000 VA -2700 W

Référence : SOC-SEP2200A3

Description du produit

- Description

Sentinel PRO utilise la technologie On Line double conversion qui représente la plus grande expression de fiabilité et de protection pour les charges critiques telles que les serveurs, les applications IT et Voix-Données.

La gamme Sentinel Pro va de 700VA à 3000VA à technologie On Line double conversion. Grâce à sa connectivité et à sa communication évoluée, la série sentinel Pro est la solution idéale pour les utilisateurs les plus exigeants qui demandent un haut niveau de protection et de disponibilité du système d'alimentation.

Une souplesse d'utilisation :

- Afficheur numérique frontal donnant l'état des mesures alarmes et paramètres d'entrée, de sortie et de disponibilité batteries
- Bypass statique intégré
- Possibilité de longues autonomies avec les versions ER de la gamme

Une gestion des batteries :

- Batteries "Hot Swap" extractibles par le panneau frontal.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Protection de fin de décharge : permet de réduire le vieillissement général de la batterie.

Une supervision évoluée :

- Communication évoluée : PowerShield3 inclus, avec agent SNMP intégré, pour systèmes d'exploitation, Windows 8,7,2008,Vista et 2003 server; Mac OS X, Linux, Novell et autres systèmes d'exploitation.
- Interface USB et RS232 (sélectionnable)
- Slot d'extension pour cartes interface agent SNMP

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ENTREE

- Puissance nominale: 3000 VA
- Tension: 220 / 230 / 240 V
- Tolérance de tension: 230 V $\pm 20\%$
- La fréquence: 50 / 60 Hz
- Tolérance de fréquence: 50 Hz $\pm 5\%$ / 60 Hz $\pm 5\%$
- Facteur de puissance: >0.99
- Distorsion de courant: $\leq 7\%$

BY PASS

- Tolérance de tension: 180 / 264 V
- Tolérance de fréquence: Fréquence sélectionnée (de ± 1.5 Hz à ± 5 Hz configurable)

SORTIE ONDULEUR

- Puissance nominale: 3000 VA
- Puissance active: 2700 W
- Nombre de phases: 1
- Facteur de crête (I_{peak}/I_{rms}): 3 : 1
- Forme d'onde: Sinusoïdale
- La fréquence: Sélectionnable : 50 Hz ou 60 Hz ou auto-apprentissage
- Distorsion de tension avec une charge non linéaire: $<4\%$
- Distorsion de la tension avec charge linéaire: $<2\%$

TEMPS de SURCHARGES

- Charge = 150%: 1 sec.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Charge = 125%: 5 sec.

BATTERIES

- Type: VRLA AGM au plomb sans entretien ; Supercaps
- Temps de recharge: 2-4 h

INFO POUR L'INSTALLATION

- Couleur: Noir
- La communication: USB / DB9 avec RS232 et contacts / Slot pour interface de communication
- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, câble IEC-IEC, câble USB, manuel de sécurité, guide de démarrage rapide
- Capacité de surtension: 300 J
- Des notes: CE, GS/NEMKO
- Efficacité Line-Interactive / Smart Active: 98%
- Niveau sonore: <40 [bBA] (Mode ECO)
- Température de fonctionnement: 0 °C - +40 °C
- Humidité relative: 5 à 95 % (sans condensation)
- Normes: European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111

DONNÉES

- Poids: 28 kg
- Dimensions (h x l x p): 333x190x446 mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17143-onduleur-sentinel-pro-2200-va-1980-w.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com