

FICHE PRODUIT



SOURCES DE LUMIERE ENDOSCOPIQUE

Référence : SOC-1002

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

- Tab 1

DESCRIPTIF

SOURCES DE LUMIÈRE ENDOSCOPIQUE

I. SOURCES DE LUMIÈRE ENDOSCOPIQUE A LED

- Boutons de commande à membrane avec indicateurs numériques
- Dernier noyau LED monopuce
- Plus de 50 000 heures. Durée de vie des LED
- Rendement lumineux haute intensité (équivalent à 300 W Xénon)
- Faible bruit, faible conduction thermique
- Contrôle électronique de l'intensité lumineuse via écran tactile
- Plus de 5 langues de menu
- Indice de couleur (Ra) supérieur à 96

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Panneau de commande tactile étanche
- Mémoire non volatile (NVRAM) pour les paramètres utilisateur

II. SOURCES DE LUMIÈRE ENDOSCOPIQUE A LED AVEC ECRAN TACTILE

- Écran tactile couleur 7" TFT
- Dernier noyau LED monopuce
- Plus de 50 000 heures. Durée de vie des LED
- Rendement lumineux haute intensité (équivalent à 300 W Xénon)
- Faible bruit, faible conduction thermique
- Contrôle électronique de l'intensité lumineuse via écran tactile
- Plus de 5 langues de menu
- Indice de couleur (Ra) supérieur à 96
- Panneau de commande tactile étanche
- Mémoire non volatile (NVRAM) pour les paramètres utilisateur

III. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE LA SOURCE DE LUMIERE ENDOSCOPIQUE A LED ECRAN PRESSE BOUTONS ET A LED ECRAN TACTILE

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques	Sources de lumière endoscopique à LED	Sources de lumière endoscopique à LED avec écran tactile
Durée de vie de la source lumineuse. heures	500	50 000
Puissance de la source lumineuse (LED ou Xénon), W	90	90
Température de couleur de la lumière, K	5600	5600
Réglage de l'intensité lumineuse, %	10 ... 100	0 ... 100
Réglage de l'intensité	Électroniquement	Électroniquement
Commandes	Presse boutons	Écran tactile
Classe de protection	I	I
Partie appliquée	BF	BF
Norme	EN 60601-1 ; classification selon. au MDD 93/42/CEE: I	EN 60601-1 ; classification selon. au MDD 93/42/CEE: I

Dimensions, mm	350x150x350	350x150x350
Poids, kg	7,1	6,4
Tension secteur, V	230	230

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bloc-operatoire-et-chirurgie/17216-sources-de-lumiere-endoscopique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
moniteur_ecran - LED	SOC-1002.1	
moniteur_ecran - LED+Ecran tactile	SOC-1002.2	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com