

FICHE PRODUIT

Régulateur de tension AVR 3000 VA Lapara

Référence : SOC-25006600

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Le régulateur de lapara fournit une tension de sortie stable et propre grâce à ses stabilisateurs. Sa conception compacte est idéale pour la maison, le bureau ou les environnements ruraux.

Conçu pour maintenir automatiquement un niveau de tension constant afin de protéger les appareils électroniques sensibles des chutes de tension et des surtensions. Avec contrôleur à microprocesseur, qui permet un accès rapide pour détecter et réguler la tension. Il offre également une plage de tension d'entrée sélectionnable pour s'adapter à tous les types d'équipements électroniques tels que les appareils ou les équipements sensibles. Doté de la fonction de temporisation, le régulateur Lapara peut protéger les appareils connectés contre les surtensions.

Il fournit une tension de sortie stable entre 200V et 240V grâce aux stabilisateurs de courant élevé et faible.

Prises de sortie de type Schuko

Le régulateur avec un double coup de pouce et de l'argent

Le contrôle par microprocesseur garantit une grande fiabilité en fournissant une tension de sortie stable.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Plage de tension d'entrée sélectionnable 110V-270V ou 140V-260V

Fonction de temporisation, élimine les transitoires qui peuvent affecter les équipements connectés

Le capteur de température intégré assure une protection contre la surchauffe et se rétablit lorsque la situation anormale a été éliminée

Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les pics.

Caractéristiques techniques

Entrée :

- Capacité : 3000 VA / 2400 W
- Tension : 220/230 VAC
- Plage de tension : 140 - 260 VAC / 150 - 270 VAC
- Fréquence : 50 Hz / 60Hz

Départ :

- Régulation de la tension : +/- 10%
- Efficacité du régulateur : mode normal 95% / mode AVR 92%.

Protection :

- Surcharges : Oui
- Court-circuit : Oui
- Surchauffe : Oui

Indicateurs :

- Fonctionnement du LED : LED vert
- AVR LED : LED jaune

Connexions :

- Entrée : 1 X terminaux +/- avec terre (gnd).
- Sortie : (1 X bornes +/-) Y (1 X prise Schuko femelle)

Données physiques :

- Dimensions : 297 x 150 x 199 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

-Poids : 8,56 Kg

Environnement :

-Conditions ambiantes : 0 - 40°C, 0 - 90% d'humidité relative (sans condensation)

Demandes :

-Équipement audio/vidéo à domicile

-Chaudières

-Pompes à faible puissance

Avertissements :

La plage de sortie stable du régulateur est d'environ 200V à 240V. Tant que la tension d'entrée reste dans cette plage, le régulateur la considère comme acceptable et ne tentera pas de la corriger.

Pour effectuer la régulation, le régulateur effectue une commutation suivie d'une variation d'environ 20V à la sortie.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/17616-regulateur-de-tension-avr-3000-va-lapara.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com