

FICHE PRODUIT

Développeuse de film radiologique optimax

Référence : SOC-REAI001005

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 3

Description du produit

Caractéristique de la Développeuse de film radiologique OPTIMAX

- Format du Film: min. 10 x 10cm; max. 35 x ...cm.
- Temps du développement: 20s--90s variable.
- Temps du Cycle: 90/135/167 sec (réglage en usine).
- Capacité(90"): Format de film 10 x 10 (3 x parallèle)=840 films/h - Format de film 24 x 18 (2 x parallèle)=258 films/h - Format de film 24 x 30 =129 films/h - Format de film 35 x 43 =75 films/h.
- Température des bains: 28 - 37°.
- Température de séchage: 65°C.
- Volume des cuves: au choix 12 ou 25l.
- Remplissage: Automatique (contrôlé par micro-capteur).
- Rinçage: contrôlé par une bobine et ne commence que dès l'insertion du film.
- Procédure des opération: développement - Fixation - rinçage - séchage.
- Alimentation: 220 - 240V; 8,8A; 50/60Hz ou 110 - 120V; 15A(Prise 20A); 50/60Hz.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions: 77x59x42cm.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/developpeuse-automatique-de-film/4088-developpeuse-de-film-radiologique-optimax.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	3

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com