

FICHE PRODUIT



Lampe à fente numérique -modèle G300H avec table motorisée

Référence : SOC-G300H

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

microscope	
Rapport de grossissement	6x, 10x, 16x, 25x, 40x (à tambour rotatif)
Oculaires	12,5x
Distance entre pupilles	55 à 78,5 mm
Réglage de dioptrie	-6D à +6D
éclairage	
Largeur de la fente	0 à 14 mm (forme circulaire) continu
Hauteur de la fente	1 à 14 mm (forme circulaire) continu
Diamètre de l'ouverture	14/ 10 / 5 / 3 / 2 / 1 / 0.2 mm
Angle de la fente	0 à 180° (capacité de balayage horizontal)
Filtre optique	Absorption thermique redfree (vert), bleu cobalt, gris
Inclination de la fente	5°, 10°, 15°, 20°
Ampoule d'éclairage	halogène, 6v / 20w
Alimentation	
Voltage	100 - 240V AC
Fréquence	50 - 60 Hz

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Consommation d'énergie	30W
Accessoires optionnels	
Diviseur de faisceau numérique	
Adaptateur de caméra numérique	
CCD '' 1/3''(Panasonic WV-CP280)	
Adaptateur CCD	
Caméra numérique	
Résolution de caméra	5MP, 1/2.5 pouces, haute vitesse et haute définition, à résolution 2592 x 1936.
Résolution photo et vidéo	Résolution 1920 x 960 (haute définition), (1296 x 960 et 1280 x 720 disponibles), vidéo 25 fps (images par seconde)
Formats photo et vidéo	Photo : JPEG MPEG4 vidéo : AVI(MPEG), transmission via USB e câble internet
Mise au point	Automatique ou manuelle progressive
Mode d'exposition	Exposition automatique, gain automatique, balance des blancs automatique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Consommation d'énergie	30W
Accessoires optionnels	
Diviseur de faisceau numérique	
Adaptateur de caméra numérique	
CCD " 1/3"(Panasonic WV-CP280)	
Adaptateur CCD	
Caméra numérique	
Résolution de caméra	5MP, 1/2.5 pouces, haute vitesse et haute définition, à résolution 2592 x 1936.
Résolution photo et vidéo	Résolution 1920 x 960 (haute définition), (1296 x 960 et 1280 x 720 disponibles), vidéo 25 fps (images par seconde)
Formats photo et vidéo	Photo : JPEG MPEG4 vidéo : AVI(MPEG), transmission via USB e câble internet
Mise au point	Automatique ou manuelle progressive
Mode d'exposition	Exposition automatique, gain automatique, balance des blancs automatique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Consommation d'énergie	30W
Accessoires optionnels	
Diviseur de faisceau numérique	
Adaptateur de caméra numérique	
CCD '' 1/3''(Panasonic WV-CP280)	
Adaptateur CCD	
Caméra numérique	
Résolution de caméra	5MP, 1/2.5 pouces, haute vitesse et haute définition, à résolution 2592 x 1936.
Résolution photo et vidéo	Résolution 1920 x 960 (haute définition), (1296 x 960 et 1280 x 720 disponibles), vidéo 25 fps (images par seconde)
Formats photo et vidéo	Photo : JPEG MPEG4 vidéo : AVI(MPEG), transmission via USB e câble internet
Mise au point	Automatique ou manuelle progressive
Mode d'exposition	Exposition automatique, gain automatique, balance des blancs automatique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Consommation d'énergie	30W
Accessoires optionnels	
Diviseur de faisceau numérique	
Adaptateur de caméra numérique	
CCD " 1/3"(Panasonic WV-CP280)	
Adaptateur CCD	
Caméra numérique	
Résolution de caméra	5MP, 1/2.5 pouces, haute vitesse et haute définition, à résolution 2592 x 1936.
Résolution photo et vidéo	Résolution 1920 x 960 (haute définition), (1296 x 960 et 1280 x 720 disponibles), vidéo 25 fps (images par seconde)
Formats photo et vidéo	Photo : JPEG MPEG4 vidéo : AVI(MPEG), transmission via USB e câble internet
Mise au point	Automatique ou manuelle progressive
Mode d'exposition	Exposition automatique, gain automatique, balance des blancs automatique

Spécificités techniques requises	
Matériel	CPU 2GHz ou plus RAM 1024MB ou plus Résolution d'écran 1280 x 1024 (Moniteur 17-pouces ou plus recommandé) Carte graphique ATI ou NVIDIA Imprimante-couleur format A4 recommandée (B4, B5, A5 disponibles)
Logiciel	Système opérationnel : WIN XP/7 Carte graphique : qualité de la couleur : 24 octets.
Autres informations	
Dimensions	770 x 470 x 570
poids	25 kilos

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-tonometres/5896-lampe-a-fente-numerique-modele-g300h.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com