

FICHE PRODUIT

Lampe opératoire mobile a LED avec batterie

Référence : SOC-LEDLUX

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

La lampe d'opération mobile a LED, modèle LEDLUX est adapté pour différentes conditions d'opération et il est l'équipement idéal d'éclairage de salles d'opération modernes.

Caractéristiques de la lampe d'opération mobile a LED, modèle LEDLUX :

Une source de lumière froide LED idéale pour l'éclairage de l'opération. Comme une véritable source de lumière froide, il n'y a presque pas d'augmentation de la température à la tête du médecin où au niveau de la blessure.

La LED blanche a une caractéristique de température de couleur qui est différente de la source de lumière de lampes d'opérations sans ombre courantes pour les opérations chirurgicales. Il peut améliorer l'aberration chromatique entre le sang, d'autres tissus et organes du corps, et il aide ainsi le médecin chirurgien d'avoir une vue plus claire.

Des moyens numériques sont adoptés pour la régulation en continu de la luminosité LED. L'opérateur peut ajuster la luminosité en fonction de son ou sa propre capacité d'adaptation de la luminosité.

Avec cette lampe chirurgical à LED, vous ne risquez aucune interférence harmonique avec d'autres équipements du bloc opératoire .

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

L'interrupteur d'alimentation est adapté pour contrôler la tension, ce qui rend la tension de travail de parfaitement stable.

La gaine de poignée amovible peut être désinfectée à température élevée (température de 135 °C).

Un système optique spécial est y est installé afin que la lumière soit uniformément répartie sur les objets observés dans 360 °, sans aucune image virtuelle et avec la haute définition.

La durée de vie de la LED est longue (50 000 h), beaucoup plus longue que celle des lampes tungstène halogène traditionnelle (1500 h), et il est plus de vingt fois de la durée de vie de la lampe d'économie d'énergie .

La LED a une efficacité lumineuse élevée et il est résistant aux chocs et forte pour résister à l'effritement, sans contamination par le mercure. La lumière qu'il envoie ne contient pas de pollution de rayonnement infra - rouge ou ultra-violet.

Cette lampe d'opération est conçue avec une aérodynamique afin de mieux répondre aux exigences de conception des blocs opératoires modernes. Son apparence chic propose une nouvelle attraction pour les salles d'opération.

La batterie de secours peut satisfaire en cas de panne d'électricité durant l'opération chirurgicale.
(Type AC / DC)

Spécifications techniques :

- Diamètre du projecteur: 61 cm
- Illumination à 1m: 60000 ~ 120000 LUX
- Diamètre du champ lumineux à 1m :10-28 cm
- D10: 180 ± 15 mm D50: 100 ± 15 mm
- L1 + L2 profondeur d'éclairage: 110 cm
- Indice de rendu de Couleur: 95 Ra
- Température de couleur en option: 4500K ± 500K
- Nombre d'ampoules LED: 72
- Vie de l'ampoule moyenne: 50000 heures
- Rapport chaleur lumière: 3.3mW / □ lx
- Distance de travail :70-150 cm
- Alimentation :100-240V, 50/60Hz

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Puissance maxi: 120W

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-operatoires-et-sciaiytiques/5969-lampe-operatoire-mobile-a-led-avec-batterie.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com