

FICHE PRODUIT

Lampe Opération combinée SOC900/600III

Référence : SOC900/600III

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Cette lampe d'opération est adaptée pour une utilisation dans diverses conditions d'opérations chirurgicales.

Elle est l'équipement d'éclairage idéal pour les salles d'opération modernes.

Données Techniques:

- Illumination : 120,000-160, 000LX (à 1 m de distance)
- 80,000-160,000 LX (à une distance de 1m)
- Facula diamètre: $\varnothing 100 \sim \varnothing 280\text{mm}$
- Profondeur de faisceau de lumière: $\geq 600 \text{ mm}$
- Réglage de la luminosité: réglage en continu
- Changement entre la lampe principale et la lampe de stand by: automatique
- Température de couleur: $4500\text{K} \pm 500\text{K}$
- L'élévation de température: $\leq 14 \text{ }^{\circ}\text{C} / 12 \text{ }^{\circ}\text{C} \leq$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Élévation de la température sur la tête du malade: $\leq 2^{\circ}\text{C}$
- Diamètre de support de lampe: 900mm/600mm
- Tension secteur: 220V $\pm$ 10% 50Hz
- Tension de l'ampoule: AC24V puissance d'ampoule
- Alimentation: 600VA
- Hauteur pour l'installation :280-320cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-operatoires-et-scialytiques/6011-lampe-operation-montee-au-plafond-combinee-soc900-600iii.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com