

FICHE PRODUIT



lampe opération- scialytique modèle SOC600I

Référence : SOC600I

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Cette lampe d'opération modèle SOC600I distribué par SOCIMED répond aux exigences d'éclairage pour des opérations chirurgicales de petite et moyenne tailles.

Cette lampe s'utilise très facilement et la prise en main est rapide.

Le modèle plafonnier permet d'économiser de l'espace dans la salle d'opération.

Caractéristiques Techniques:

- Illumination : 80,000-160, 000LX (à 1 m de distance)
- Facula diamètre: $\varnothing 100 \sim \varnothing 280\text{mm}$
- Profondeur de faisceau de lumière: $\geq 600 \text{ mm}$
- Réglage de la luminosité: réglage en continu
- Changement entre la lampe principale et la lampe de veille: à commande manuelle
- La température de couleur: $4500\text{K} \pm 500\text{K}$
- L'élévation de température: $\leq 12 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Élévation de la température sur la tête du malade: $\leq 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Diamètre de support de lampe: 600mm
- Tension secteur: 220V $\pm$ 20% 50Hz
- Tension de l'ampoule: AC24V puissance d'ampoule
- Alimentation: 220VA $\times$ 2
- Hauteur pour l'installation :280-320cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/operation-plafonnier-coupole/6015-lampe-operation-scialytique-modele-soc600i.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com