

FICHE PRODUIT



Bistouri électrique 300W à Ecran LCD Modèle HV-300A

Référence : SOC-GEU-251060

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Fuite en haute fréquence
Bipolaire : moins de 60 mA
Monopolaire : moins de 150 mA

Fuite en basse fréquence
Courant de source, câbles patients, Toutes les sorties sont liées
Polarité normale, masse du châssis < 10 µA
Polarité normale, discontinuité à la masse < 50 µA
Polarité inverse, discontinuité à la masse < 50 µA
Courant absorbé, 140 V appliqué, Toutes les entrées < 50 µA

Indicateurs d'alimentation:

Concorde avec la puissance réelle en valeur nominale à + ou - 20% ou 5W, qui peut être supérieure, Dossage error moniteur.

Caractéristiques uniques du bistouri électrique HV-300A

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Amélioration des performances aux paramètres de puissance inférieure minimise le risque d'endommager les tissus et de stimulation neuromusculaire.

Facile à manipuler, Système de rapport coût-efficacité lorsque la performance est requise et le prix est d'égale préoccupation.

Quatre modes de coupure offrant aux chirurgiens une variété de choix : coupure simple pour nettoyage, coupure précise, combinaison 1, 2, 3, pour coupure avec hémostase.

Deux modes de coagulation : « Fulgurate » pour des besoins de coagulation à basse tension et « Spray » pour la coagulation de grandes surfaces de tissus avec nécroses superficielles.

Deux modèles bipolaires :

Coupure et coagulation bipolaires : avec une électrode active, forme un circuit confiné pour réaliser la chirurgie ; minimise l'endommagement des tissus en limitant la quantité de tissus concernés par le circuit électrochirurgical.

Système versatile compatible uniquement avec d'autres, incluant : prise de coupure sous l'eau (endo cut socket), système de coagulation HV argon, système optimale d'évacuation de la fumée-Nettoyage de l'air dans la zone d'opération.

Spécifications techniques:

Fréquences de sortie : 540 Khz

Tension de la ligne : 110V/220V

Fréquence de la ligne : 50/60 Kz

Poids et dimensions:

Hauteur : 14 cm

Largeur : 32 cm

Longueur : 41 cm

Poids : < 8,5 Kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bistouris-electriques/6185-bistouri-electrique-hv-300a-lcd.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com